

Switch Conmutador de Vídeo HDMI VGA Vídeo por Componentes y Compuesto con Audio de 7 puertos - Serie HD15

ID del Producto: VS721MULTI



El conmutador de entrada multivideo a HDMI®, modelo VS721MULTI, le permite cambiar entre 7 diferentes fuentes de audio-vídeo a una sola pantalla equipada con HDMI.

Este versátil conmutador es la solución perfecta para combinar fuentes de vídeo digital y analógico (RGB/YPbPr/YCbCr) con su pantalla digital HDMI®, lo cual evita gastos de actualización con componentes individuales (por ejemplo, reproductor DVD, ordenador VCR, etc.).

Solución multimedia todo en uno, el convertor/conmutador de vídeo incluye compatibilidad total con resolución de vídeo de 1080p de alta definición, así como audio digital y analógico. Además, el conmutador incluye un mando a distancia serie RS232, así como un mando a distancia por infrarrojos para cambiar entre fuentes de vídeo.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite convertir vídeo analógico y digital a HDMI® por lo que es apto para una amplia gama de aplicaciones como por ejemplo alternar entre dispositivos electrónicos de consumo (reproductores de Blu-ray Disc™, receptores satelitales, consolas de videojuegos y otros dispositivos)

Características

- Soporta entrada y salida analógica RGB/YPbPr/YCbCr HDTV de hasta 1080p @ 60Hz
- Soporta entrada y salida analógica a una Resolución de PC de hasta WUXGA (1920x1200) @ 60Hz
- Compatible con HDMI® y HDCP

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI S-Video Composite VGA Component
Cantidad de Puertos	7
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI® de Alta Velocidad, HDCP

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	VGA: 1920x1200, YPbPr: 1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	Support VGA mode, 640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200,

1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

Support YPbPr mode, 720x480, 720x576, 720x480,
720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080

Pantalla Plana
Soportada Sí

Conector(es)

Conector A	<p>3 - HDMI (19 pines)</p> <p>1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)</p> <p>1 - Vídeo por componentes (3 x RCA)</p> <p>1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN)</p> <p>1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)</p> <p>3 - RCA</p> <p>1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)</p>
Conector B	HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	<p>Windows® 11, 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000</p> <p>Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)</p>
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	<p>1 - 1 - HDMI</p> <p>1 - 2 - HDMI</p> <p>1 - 3 - HDMI</p> <p>1 - 4 - VGA</p> <p>1 - 5 - YPbPr</p> <p>1 - 6 - CVSB</p> <p>1 - 7 - S-VIDEO</p>
-----------------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	HR 0% a 95% sin condensación

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	15.1 in [38.4 cm]
Ancho del Producto	6.8 in [17.3 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto	4.0 lb [1.8 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	18.1 in [45.9 cm]
Ancho de la Caja	10.2 in [26.0 cm]

Altura de la Caja 3.5 in [9.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.0 lb [2.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Conmutador de Múltiples Formatos a Audio y Video HDMI®
- 1 - Mando a distancia IR
- 1 - Kit de Montaje
- 1 - Cable Serie RS232 - 1,8 m
- 1 - CD del Software de Control RS-232
- 1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
- 1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.