

Salida de Video Múltiple con Audio a Switch HDMI - HDMI / VGA / Video por Componentes

ID del Producto: VS721MULTI



El Conmutador de Entrada de Video Múltiple a HDMI®, VS721MULTI permite alternar entre 7 fuentes de audio y video diferentes en una única pantalla equipada con HDMI.

Este versátil escalador/conmutador es la solución perfecta para combinar y escalar fuentes de video analógicas (RGB/YPbPr/YCbCr) con una pantalla digital HDMI®, evitando el gasto de actualizar componentes individuales (es decir, reproductor de DVD, PC, VCR, etc).

Una solución multimedia todo en uno, el convertidor/conmutador de vídeo ofrece soporte para resolución full HD 1080p, así como para audio digital y analógico. Además, el conmutador incluye un control a distancia serial RS232 y un práctico control remoto infrarrojo para alternar entre las fuentes de video.

Cuenta con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite convertir video analógico y digital a HDMI® por lo que es apto para una amplia gama de aplicaciones como por ejemplo alternar entre dispositivos electrónicos de consumo (reproductores de Blu-ray Disc™, receptores satelitales, consolas de video juegos y otros dispositivos)

Características

- Soporta entrada y salida analógica a una Resolución de PC de hasta WUXGA (1920x1200) @ 60Hz
- Compatible con HDMI® y HDCP
- Soporta entrada y salida analógica RGB/YPbPr/YCbCr HDTV de hasta 1080p @ 60Hz

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI S-Video Composite VGA Component
Cantidad de Puertos	7
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI® de Alta Velocidad, HDCP

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	VGA: 1920x1200, YPbPr: 1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	Support VGA mode, 640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 Support YPbPR mode, 720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
Pantalla Plana	Sí

Soportada

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines) VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Vídeo por componentes (3 x RCA) S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Vídeo compuesto (1 x RCA) RCA Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conector B	HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
-------------------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - HDMI 2 - HDMI 3 - HDMI 4 - VGA 5 - YPbPr 6 - CVSB 7 - S-VIDEO
-----------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
---------------------------------	--



Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	HR 0% a 95% sin condensación

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	15.1 in [38.4 cm]
Ancho del Producto	6.8 in [17.3 cm]
Altura del Producto	1.8 in [45.0 mm]
Peso del Producto	4.0 lb [1.8 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	18.1 in [45.9 cm]
Ancho de la Caja	10.2 in [26.0 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [90.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.0 lb [2.7 kg]



Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador de Múltiples Formatos a Audio y Video HDMI®
	Mando a distancia IR
	Kit de Montaje
	Cable Serie RS232 - 1,8 m
	CD del Software de Control RS-232
	Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

