

Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component

Productcode: VS721MULTI



Met de VS721MULTI Multiple Video Input naar HDMI® switcher kunnen gebruikers wisselen tussen 7 verschillende audio-videobronnen op één met HDMI uitgerust scherm.

Deze veelzijdige switcher is de perfecte oplossing voor het combineren van digitale en analoge videobronnen (RGB/YPbPr/YCbCr) met uw digitale HDMI® scherm, zodat u de upgradekosten voor individuele componenten (bijv. dvd-speler, pc, VCR etc.) bespaart.

Als alles-in-één multimedia oplossing ondersteunt de video converter/switcher volledige high-definition 1080p videoresolutie alsmede digitale en analoge audio. Bovendien beschikt de switcher over RS232 seriële afstandsbediening en een handige IR-afstandsbediening om tussen videobronnen te wisselen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Zet analoge en digitale video om naar HDMI® voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals het omschakelen tussen elektronische apparaten (bijv. BluRay™-spelers, satellietontvangers,

spelcomputers en andere apparaten)

Eigenschappen

- Ondersteunt analoge HDTV RGB/YPbPr/YCbCr in- en uitvoer tot 1080p bij 60Hz
- Ondersteunt analoge in- en uitgangsvervolgelingen tot WUXGA (1920x1200) bij 60Hz
- Voldoet aan HDMI® en HDCP

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
	S-Video
	Composite
	VGA
	Component
Poorten	7
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	High Speed HDMI®, HDCP

Prestaties

Maximale analoge resoluties	VGA: 1920x1200, YPbPr: 1920x1080
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	Support VGA mode, 640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

Support YPbPr mode, 720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en)

Connector A	3 - HDMI (19-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - Component video (3 x RCA) 1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) 1 - Composiet video (1 x RCA) 3 - RCA 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Connector B	HDMI (19-polig)

Software

Besturingssystemen	Windows® 11, 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - 1 - HDMI 1 - 2 - HDMI 1 - 3 - HDMI 1 - 4 - VGA 1 - 5 - YPbPr 1 - 6 - CVSB 1 - 7 - S-VIDEO
-----------------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	0% tot 95% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	15.1 in [38.4 cm]
Breedte product	6.8 in [17.3 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	4.0 lb [1.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	18.1 in [45.9 cm]
Package Width	10.2 in [26.0 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.0 lb [2.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - Audio/videoschakelaar van meerdere formaten naar HDMI®

1 - Infrarood-afstandsbediening

1 - Montage materiaal

1 - RS232 seriële kabel - 1,8 m

1 - Software-CD voor RS232-bediening

1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.