

DVI DDC EDID Ghosting Emulator met EDID Copy

Productcode: VSEDIDDVI



Met de VSEDIDDVI DVI EDID Emulator kunt u de EDID-informatie van een monitor opvangen en behouden, die vervolgens kan worden aangesloten op een videobron (videoverlener, KVM-switch, etc.), waarbij de juiste video-instellingen worden gehandhaafd.

EDID-informatie bevat belangrijke weergave-instellingen voor het maximale beeldformaat, kleurenmerken, vooraf ingestelde timings, frequentiebereik en dergelijke, en omdat de meeste video-verlengsystemen geen EDID-communicatie bieden tussen bron en beeldscherm, is de DVI EDID emulator een perfecte oplossing voor het optimaal doorgeven van een videosignaal om de levensduur van uw beeldschermen te verlengen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Het detecteren en opvangen van EDID-instellingen zorgt ervoor dat uw computer rechtstreeks aangesloten lijkt op uw beeldscherm
- Emuleer EDID-informatie voor een optimale resolutie wanneer de EDID van een beeldscherm niet beschikbaar is of niet juist wordt gedetecteerd

Eigenschappen

- Slaat de EDID-instellingen op zelfs als het apparaat is losgekoppeld
- Behoudt de juiste beeldinstellingen bij gebruik van video-verlengsystemen
- Draaiknop voor het handmatig instellen van de resolutie
- Gevoed via USB door middel van de meegeleverde USB naar DC voedingskabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	DVI
AV-uitgang	DVI
Audio	Nee

Prestaties

Maximale digitale resoluties	2560x1600
Ondersteunde resoluties	2560x1600, 2560x1440, 2048x1152, 1920x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-I (29-polig)
Connector B	1 - DVI-I (29-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power / Fout
-----------------	------------------

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Uitgangsspanning	5 DC
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.1 in [8.0 cm]
Breedte product	2.0 in [5.2 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	4.3 oz [123.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.2 in [15.7 cm]
Package Width	4.0 in [10.1 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.4 oz [266.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DVI EDID Emulator
	1 - USB-naar-DC-voedingskabel
	1 - Set rubberen voetjes
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.