

Support pour Panneau de Brassage Mural 12U - Profondeur 34,9cm - Rack d'Équipement Réseau à Montage Mural - Rack Mural Panneau de Brassage - Support Baie Informatique

N° de produit: WALLMNT12



Ce support mural offre 12U d'espace pour le montage au mur d'un équipement en rack peu profond (30 cm maximal), comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau.

Le rack 12U optimise votre espace de travail grâce au montage mural de votre équipement peu profond. L'espace de votre bureau ou de toute autre surface utilisable est ainsi libéré. C'est la solution idéale pour votre environnement de petit bureau et de bureau personnel, ou votre salle de serveurs peu spacieuse, car elle n'occupe aucun espace au sol.

Le rack mural est fabriqué en acier afin de garantir une solution de montage robuste et sécurisée pour votre équipement indispensable. En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés au montage mural, il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste. Le rack dispose également d'un panneau d'accès à l'arrière, qui peut être utilisé pour faciliter le câblage dans le rack.

Des vis et des écrous cage sont fournis avec le support mural afin de vous éviter tout problème lié au matériel de montage.

Si vous cherchez une solution de montage peu profonde avec moins d'unités de racks, StarTech.com offre également support mural 6U, et support mural 8U.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Fixez au mur des équipements d'une profondeur maximale de 30 cm
- Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF
- Gagnez de l'espace dans votre petit bureau, votre bureau personnel ou votre salle de serveurs en montant votre équipement au mur et en libérant ainsi de l'espace au sol

Spécifications techniques

- **AVANTAGE STARTECH.COM** : Le choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans ; Ce rack mural 12U est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5 basée en Amérique du Nord
- **RACK MURAL 12U** : Ce rack mural à profil bas de 19" de large a une profondeur de montage maximale de 35cm, recommandée pour les équipements réseau jusqu'à 30cm de profondeur, laissant 2 pouces pour le passage des câbles; Capacité de poids maximale de 57 kg
- Configuration simplifiée grâce à des trous de montage mural espacés de 40 cm, conformément aux normes des cloisons sèches
- **FACILE À INSTALLER** : Le support mural pour panneau de brassage 12U est livré entièrement assemblé, avec des vis M6 et des écrous M6 pour faciliter l'installation de l'équipement et vous éviter d'avoir à vous procurer du matériel de montage séparé
- **GESTION FACILE DES CÂBLES**: conçu pour une efficacité optimale, le support mural pour panneau de brassage est doté d'un accès arrière pour acheminer les câbles et faciliter l'organisation dans votre armoire réseau, salle de serveurs ou local technique
- **CONSTRUCTION EN ACIER LAMINÉ À FROID** : le rack à montage mural en acier offre une durabilité optimale et une solution de montage sûre et robuste; matériel de montage inclus ; installation avec trous de fixation espacés de 40 cm pour ancrage mural

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants

Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	13.8 in [34.9 cm]
Largeur du produit	19.6 in [49.9 cm]
Hauteur du produit	21.3 in [54.1 cm]
Poids du produit	19.2 lb [8.7 kg]
Profondeur de montage maximal	13.8 in [34.9 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	15.6 in [39.5 cm]
Package Width	21.5 in [54.5 cm]
Package Height	22.9 in [58.2 cm]

Poids brut 23.0 lb [10.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 1 - Support mural
- 36 - Écrous cage M5
- 36 - Vis M5 avec rondelles
- 1 - Écrou hexagonal M6
- 6 - Vis à bois
- 1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis