

Staffa di montaggio a parete 12U per apparecchiature poco profonde con montaggio a rack - 34.93 cm di profondità

ID prodotto: WALLMNT12



Questa staffa di montaggio a parete offre 12U di spazio per l'installazione a parete di apparecchiature con montaggio a rack con profondità minore o uguale a 12 pollici, ad esempio patch panel o switch di rete.

Il rack da 12U ottimizza lo spazio di lavoro perché consente di montare a parete in modo efficiente apparecchiature con poca profondità anziché occupare spazio sulla scrivania o su altre superfici utilizzabili. È la soluzione perfetta per ambienti SoHo (small office, home office) o per la sala server in cui lo spazio a disposizione è limitato, perché non occupa spazio sul pavimento.

Il rack da parete è realizzato in robusto acciaio e offre una soluzione di montaggio resistente e sicura per le apparecchiature di importanza critica. Inoltre, poiché i fori per il montaggio a parete del rack sono posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, il rack soddisfa esattamente la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso e garantisce l'ancoraggio semplice e sicuro dei montanti alla parete. Il rack offre anche un pannello di accesso posteriore che può essere utilizzato per gestire i cablaggi nel rack.

Con la staffa di montaggio a parete sono inclusi dadi in gabbia e viti, per non doversi preoccupare di procurarsi gli accessori adatti per il montaggio.

Se si sta cercando una soluzione di montaggio con poca profondità e con meno unità rack, StarTech.com offre anche una staffa di montaggio a parete da 6U e una staffa di montaggio a parete da 8U.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici
- Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF
- Risparmiare spazio in ambienti SoHo (small office, home office) o nella sala server tramite il montaggio a parete delle apparecchiature anziché occupare spazio sul pavimento

Caratteristiche

- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo rack 12U con montaggio a parete è dotato di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America
- **RACK 12U:** questo rack a basso profilo con montaggio a parete da 48 cm è caratterizzato da una profondità di montaggio di 35cm, consigliata per apparecchiature di rete fino a 30cm e da uno spazio di 5cm per l'instradamento dei cavi; capacità di carico 57 kg
- **Configurazione senza pensieri** grazie ai fori per il montaggio a parete posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, che consentono di soddisfare la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso
- **FACILE DA INSTALLARE:** la staffa 12U per il montaggio a parete viene fornita completamente assemblata, con viti M6 e dadi a gabbia M6, semplificando l'installazione dell'apparecchiatura ed evitando di dover reperire componenti hardware di montaggio separati
- **FACILE GESTIONE DEI CAVI:** progettata con l'efficienza in mente, la piccola staffa per pannelli patch offre accesso posteriore per l'instradamento dei cavi per una facile organizzazione del cablaggio nell'armadio di rete, sala server o in aula
- **STRUTTURA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** il rack di rete con montaggio a muro è caratterizzato da un design in acciaio solido per la massima durata e per garantire una soluzione di montaggio sicura e robusta. Può essere fissato su montanti da 40 cm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe

	Tipo frame	A giorno
	Altezza U	12U
	Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo
		Possibilità di montaggio a parete
	Profilo guida di montaggio	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni		
	Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	13.8 in [34.9 cm]
	Larghezza prodotto	19.6 in [49.9 cm]
	Altezza prodotto	21.3 in [54.1 cm]
	Peso prodotto	19.2 lb [8.7 kg]
	Profondità di montaggio massima	13.8 in [34.9 cm]
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
	Lunghezza Confezione	15.6 in [39.5 cm]
	Package Width	21.5 in [54.5 cm]

Package Height 22.9 in [58.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 23.0 lb [10.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - staffa di montaggio a parete

36 - Dadi ingabbiati M5

36 - viti M5 con rondelle

1 - dado K M6

6 - viti per legno

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.