

12U&nbsp;väggmonterat rack&nbsp;- 35 cm djupt&nbsp;(Lågprofil)&nbsp;- 19-tums  
väggmonterat patchpanelfäste för grund server&nbsp;och  
IT-utrustning,&nbsp;nätverksswitchar&nbsp;- 57 kg vikt-&nbsp;kapacitet, svart

Produkt ID: WALLMNT12



Detta väggmonterbara fäste ger utrymme på 12U för montering av kort rackmonterbar utrustning som är 30,5 cm djup eller kortare till väggen, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar.

12U racket optimerar din arbetsyta genom att effektivt montera din korta utrustning på väggen istället för att ta upp skrivbordsyta eller användbar annan yta. Det är perfekt för din SoHo-miljö (small office, home office) eller serverrum eftersom det inte tar upp någon golvyta.

Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning. Och eftersom det väggmonterbara rackets monteringshål är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar för att garantera enkel och säker förankring i väggen. Racket har även en bakre åtkomstpanel som kan användas för att enkelt dra kablar till racket.

Korgmuttrar och skruvar medföljer väggmonteringsfästet för att bespara dig problemet med att hitta separat monteringshårdvara.

Om du letar efter en tunnare monteringslösning med färre rackenheter har StarTech.com även ett 6U väggmonteringsfäste och ett 8U väggmonteringsfäste.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Montera utrustning som är upp till 30,5 cm djup på väggen
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF
- Spara plats i ditt SoHo (small office, home office) eller serverrum genom att montera utrustning till väggen istället för att ta upp plats på golvet

## Funktioner

- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta väggmonterade 12U-rack stöds under hela sin livslängd av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt
- **12U VÄGGMONTERAT RACK:** Detta 19 tum breda väggmonterade rack med låg profil har ett maximalt monteringsdjup på 35 cm, rekommenderas för nätverksutrustning med upp till 30 cm djup, vilket lämnar 5 cm för kabeldragning; maximal vikt 57 kg
- **Problemfri setup** med väggmonteringshåll placerade 40,6 cm ifrån varandra för att matcha standard ramverk för gipsväggar
- **ENKELT ATT INSTALLERA:** Detta väggmonterade 12U-patchpanelfäste levereras helt monterat och med M6-skruvar och M6-korgmuttrar för enklare installation av utrustningen, vilket undviker besväret med att köpa separat monteringshårdvara
- **ENKEL KABELHANTERING:** Detta lilla väggmonterade patchpanelfäste är byggt för effektivitet, bakre utrymme för åtkomst till kabeldragning för enkel kabelorganisering i ditt nätverksskåp, serverrum, kabelskåp, klassrum
- **KONSTRUKTION I KALLVALSAT STÅL:** Det väggmonterade datastället har en konstruktion i solitt stål för ultimata hållbarhet och för att säkerställa en säker och robust monteringslösning, inklusive hårdvara för väggmontering; Installeras på 40 cm bultar med monteringshåll

---

### Hårdvara

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Garantipolicy     | Lifetime              |
| Väggmonterbar     | Ja                    |
| Hylltyp           | 2 stag                |
| Ramtyp            | Öppen ram             |
| U-höjd            | 12U                   |
| Specialfunktioner | Ships Fully Assembled |

Kan monteras på väggen

Profil monteringskenor L-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

#### Prestanda

Weight Capacity 125.0 lb [56.7 kg]

#### Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

#### Product Measurements

Produktlängd 13.8 in [34.9 cm]

Produktbredd 19.6 in [49.9 cm]

Produkthöjd 21.3 in [54.1 cm]

Produktvikt 19.2 lb [8.7 kg]

Maximalt monteringsdjup 13.8 in [34.9 cm]

#### Förpackning

Platt paket (montering krävs) Nej

Paketets längd 15.6 in [39.5 cm]

Package Width 21.5 in [54.5 cm]

Paketets höjd 22.9 in [58.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 23.0 lb [10.4 kg]

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggmonteringsfäste

36 - M5 korgmuttrar

36 - M5-skravar med brickor

1 - M6 K-mutter

6 - träskruvar

1 - Användarhandbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.