

Rack Mural 4U - Support à Fixation Murale 19" - Profondeur 35cm (Low Profile) - Support Mural pour Panneaux de Brasage et Équipement Informatique - Max 20kg

N° de produit: WALLMOUNT4



Le support de fixation murale de 4U et de 13,78 pouces (35 cm) de profondeur pour panneaux de brassage et équipements réseau offre une option de stockage d'équipement robuste et fiable, vous permettant de fixer au mur des équipements de données/informatiques pesant jusqu'à un total de 44 lb (20 kg). C'est la solution parfaite pour les espaces où l'espace est limité, comme les petits bureaux à domicile ou les espaces avec une salle de serveurs restreinte, car il n'occupe aucun espace au sol.

Le support de fixation présente une conception entièrement en acier et convient pour monter des panneaux de brassage ou d'autres équipements minces de rack 19 pouces sur un mur, et pour organiser le câblage ou l'équipement dans votre placard réseau, votre salle de câblage, votre bureau arrière ou votre IDF. La construction en acier robuste est particulièrement utile pour assurer la durabilité dans des environnements difficiles. Les trous de montage du rack mural à cadre ouvert sont positionnés à 16 pouces d'intervalle, correspondant à la structure typique de construction en plâtré pour garantir une fixation simple et sécurisée sur les montants de mur.

Les écrous à cage et les vis sont inclus avec le support de fixation murale, pour vous éviter la peine de rechercher un matériel de montage séparé. Le support est idéal pour monter des équipements d'une profondeur de 12 pouces ou moins pour s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour le câblage.

WALLMOUNT4 est couvert par la garantie à vie StarTech.com et une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Panneaux de connexion ou tout autre équipement mince de 48 cm à fixation murale

Spécifications techniques

- **RACK MURAL 4U:** Ce rack mural à profil bas a une profondeur de montage maximale de 35 cm et est recommandé pour les équipements de réseau 19" avec une profondeur de 30 cm, ce qui laisse ~5 cm pour l'acheminement des câbles; poids maximal 20 kg.
- **FACILE À INSTALLER :** le support mural pour panneau de brassage 4U est livré entièrement assemblé et avec 16 vis M6 et 16 écrous cage M6 pour faciliter l'installation et vous éviter tout problème lié au matériel de montage
- **CONSTRUCTION EN ACIER LAMINÉ À FROID :** le rack à montage mural en acier offre une durabilité optimale et une solution de montage sûre et robuste; matériel de montage inclus ; installation avec trous de fixation espacés de 40 cm pour ancrage mural
- **GESTION FACILE DES CÂBLES:** conçu pour une efficacité optimale, le support mural pour panneau de brassage est doté d'un accès arrière pour acheminer les câbles et faciliter l'organisation dans votre armoire réseau, salle de serveurs ou local technique
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT :** Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce support mural est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	4U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Marquage U
	Fixation murale
	Patte(s) de mise à la terre

Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	44.1 lb [20 kg]
-----------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	13.8 in [35.0 cm]
Largeur du produit	19.6 in [49.8 cm]
Hauteur du produit	7.2 in [18.4 cm]
Poids du produit	10.9 lb [5.0 kg]
Profondeur de montage maximal	13.8 in [35 cm]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	15.4 in [39.0 cm]
Package Width	21.1 in [53.7 cm]
Package Height	9.0 in [22.8 cm]
Poids brut	10.1 lb [4.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support de fixation mural pour panneau de brassage
	16 - Vis M6
	16 - Écrous cage M6

16 - Rondelles à collerette en plastique M6

4 - Fixations murales en plastique

4 - Vis à tête plate M5-25

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis