

Support de Réseau Mural 6U - Profondeur 14" (Low Profile) - Support Baie de Brassage 19" pour Serveur Peu Profond et Équipement IT, Switch Réseau - Poids Max 20kg, Noir

N° de produit: WALLMOUNT6



Le support de fixation murale 6U d'une profondeur de 35 cm pour tableau de connexion WALLMOUNT6 apporte une possibilité de stockage d'équipement durable et solide qui vous permet de fixer de l'équipement au mur, créant ainsi un environnement d'exploitation plus efficace et accessible. La support de montage est de conception tout en acier et convient au montage mural de tableaux de connexion ou de tout autre équipement mince de 48 cm.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Panneaux de connexion ou tout autre équipement mince de 48 cm à fixation murale

Spécifications techniques

- **SUPPORT DE MONTAGE MURAL 6U** : Ce support de montage mural 6U de 35 cm de profondeur a un cadre ouvert, une conception à 2 poteaux avec une profondeur de montage maximale de 35 cm [13,78 in] et une capacité de poids maximale de 19,9 kg
- **FACILE À INSTALLER** : le support de montage mural 6U est livré entièrement assemblé et accompagné de vis M6 et d'écrous à cage M6 pour faciliter l'installation, afin de vous éviter de devoir

vous procurer du matériel de montage séparé

- **FABRICATION EN ACIER LAMINÉ À FROID** : Fabriqué en acier robuste laminé à froid, vous pouvez compter sur ce support de montage pour préserver la sécurité et la solidité de l'équipement réseau. Ce support est parfait là où l'espace est précieux
- **OPTIMISEZ L'ESPACE DE STOCKAGE** : Le support de montage mural 6U offre une option de stockage d'équipement fiable, vous permettant de monter l'équipement au mur pour un environnement d'exploitation plus efficace et accessible
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce support mural est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	6U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Marquage U
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	44.1 lb [20 kg]
-----------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	13.8 in [35.0 cm]
Largeur du produit	19.6 in [49.8 cm]
Hauteur du produit	10.7 in [27.3 cm]
Poids du produit	10.5 lb [4.8 kg]
Profondeur de montage maximal	13.8 in [35 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	17.5 in [44.4 cm]
Package Width	21.4 in [54.3 cm]
Package Height	12.3 in [31.2 cm]
Poids brut	13.0 lb [5.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rack de montage mural 6U
	12 - Vis M6
	12 - Écrous cage M6
	12 - Rondelles de plastique
	4 - Vis à tête plate M5-25
	4 - Fixations murales en plastique
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis