

Rack Soporte de Montaje en Pared de 6U y 13.78in de Profundidad - Rack Horizontal para Patch Panel de Parcheo y Equipos de Servidor - con Capacidad de Carga de 19.9Kg - Negro

ID del Producto: WALLMOUNT6



El soporte de montaje en pared WALLMOUNT6 de 13.78 pulgadas (34.9cm) para panel de parcheo ofrece una opción de almacenamiento de equipos robusta y confiable, permitiéndole montar en la pared los equipos para conseguir un entorno operativo más eficiente y accesible.

El soporte de montaje cuenta con un diseño totalmente de acero y es adecuado para montar paneles de parcheo, u otros equipos delgados de 19 pulgadas en una pared.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite instalar paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas en la pared.

Características

- Capacidad de carga 20 kg (44 libras)

- Altura de rack 6U
- **FABRICACIÓN EN ACERO LAMINADO EN FRÍO:** Fabricado en acero laminado en frío resistente, puede confiar en este soporte de montaje para mantener su equipo de red sano y salvo. Este soporte es perfecto en zonas donde el espacio es escaso
- **OPTIMICE EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO:** El soporte de montaje en pared 6U ofrece una opción fiable de almacenamiento de equipos, permitiéndole montar en la pared equipos para conseguir un entorno operativo más eficiente y accesible
- Fabricado en acero laminado en frío

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	6U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Marcas de U
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	44.1 lb [20 kg]
--------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	13.8 in [35.0 cm]
Ancho del Producto	19.6 in [49.8 cm]
Altura del Producto	10.7 in [27.3 cm]
Peso del Producto	10.5 lb [4.8 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	13.8 in [35 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	17.5 in [44.4 cm]
Ancho de la Caja	21.4 in [54.3 cm]
Altura de la Caja	12.3 in [31.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.0 lb [5.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack de Montaje en Pared 6U
	12 - Tornillos M6
	12 - Tuercas Enjauladas M6
	12 - Arandelas de Plástico
	4 - Tornillos M5-25 de Cabeza Plana
	4 - Anclajes Plásticos para Pared
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.