

Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipement avec profondeur de 13.75" (35 cm)

N° de produit: WALLMOUNT8



Ce support mural offre 8U d'espace pour le montage au mur d'un équipement en rack peu profond (35,56 cm maximal), comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau.

Le rack 8U optimise votre espace de travail grâce au montage mural de votre équipement peu profond. L'espace de votre bureau ou de toute autre surface utilisable est ainsi libéré. C'est la solution idéale pour votre environnement de petit bureau et de bureau personnel, ou votre salle de serveurs peu spacieuse, car elle n'occupe aucun espace au sol.

Le rack mural est fabriqué en acier afin de garantir une solution de montage robuste et sécurisée pour votre équipement indispensable. En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés au montage mural, il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste.

Le rack dispose également d'un panneau d'accès à l'arrière qui peut être utilisé pour faciliter le câblage dans le rack.

Des vis et des écrous cage sont fournis avec le support mural afin de vous éviter tout problème lié au matériel de montage.

Si vous cherchez une solution de montage peu profonde avec plus ou moins d'unités de racks, StarTech.com offre également support mural 6U, et support mural 12U.

Le modèle WALLMOUNT8 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Fixez au mur des équipements d'une profondeur maximale de 35,6 cm
- Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF
- Gagnez de l'espace dans votre petit bureau, votre bureau personnel ou votre salle de serveurs en montant votre équipement au mur et en libérant ainsi de l'espace au sol

Spécifications techniques

- Améliorez l'efficacité dans votre bureau ou votre salle de serveurs en montant au mur des équipements peu profonds
- Installation robuste de l'équipement essentiel, avec une structure en acier solide
- Configuration simplifiée grâce à des trous de montage mural espacés de 40 cm, conformément aux normes des cloisons sèches
- Écrous cage et vis inclus
- Panneau d'accès à l'arrière pour la gestion de câbles
- structure murale 8U

Prominence

Politique de garantie	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 8U Wallmount Bracket for 12in Shallow Rack-Mount Equipment

Matériel

Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	8U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Fixation murale

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 80.2 lb [36.3 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 13.8 in [34.9 cm]

Largeur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Hauteur du produit 14.3 in [36.2 cm]

Poids du produit 12.5 lb [5.7 kg]

Profondeur de montage maximal 13.8 in [34.9 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat Non

Package Length 20.6 in [52.2 cm]

Package Width 15.0 in [38.2 cm]

Package Height 15.4 in [39.2 cm]

Poids brut 16.7 lb [7.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Support mural

Écrous cage M5

Vis M5



Écrou hexagonal M6

Vis à bois

Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

