

Rack per server a parete 8U in acciaio massiccio per apparecchiature con profondità di 13,75" (35 cm)

ID prodotto: WALLMOUNT8



Questa staffa di montaggio a parete offre 8U di spazio per l'installazione a parete di apparecchiature con montaggio a rack con profondità minore o uguale a 14 pollici, ad esempio patch panel o switch di rete.

Il rack da 8U ottimizza lo spazio di lavoro perché consente di montare a parete in modo efficiente apparecchiature con poca profondità anziché occupare spazio sulla scrivania o su altre superfici utilizzabili. È la soluzione perfetta per ambienti SoHo (small office, home office) o per la sala server in cui lo spazio a disposizione è limitato, perché non occupa spazio sul pavimento.

Il rack da parete è realizzato in robusto acciaio e offre una soluzione di montaggio resistente e sicura per le apparecchiature di importanza critica. Inoltre, poiché i fori per il montaggio del rack da parete sono posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, il rack soddisfa esattamente la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso e garantisce l'ancoraggio semplice e sicuro dei montanti alla parete.

Il rack offre anche un pannello di accesso posteriore che può essere utilizzato per gestire i cablaggi nel rack.

Con la staffa di montaggio a parete sono inclusi dadi in gabbia e viti, per non doversi preoccupare di procurarsi gli accessori adatti per il montaggio.

Se si sta cercando una soluzione di montaggio con poca profondità e con meno unità rack, StarTech.com offre anche una staffa di montaggio a parete da 6U e una staffa di montaggio a parete da 12U.

Il prodotto WALLMOUNT8 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 14 pollici
- Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF
- Risparmiare spazio in ambienti SoHo (small office, home office) o nella sala server tramite il montaggio a parete delle apparecchiature anziché occupare spazio sul pavimento

Caratteristiche

- Più efficienza in ufficio o nella sala server con il montaggio a parete di apparecchiature con poca profondità
- Installazione sicura di apparecchiature di importanza critica con struttura in robusto acciaio
- Configurazione senza pensieri grazie ai fori per il montaggio a parete posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, che consentono di soddisfare la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso
- Dadi a gabbia e viti inclusi
- Pannello di accesso posteriore per la gestione dei cavi
- Design 8U per montaggio a parete

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	8U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo
	Possibilità di montaggio a parete

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 80.2 lb [36.3 kg]

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product
Measurements

Lunghezza prodotto 13.8 in [34.9 cm]

Larghezza prodotto 19.7 in [50.0 cm]

Altezza prodotto 14.3 in [36.2 cm]

Peso prodotto 12.5 lb [5.7 kg]

Profondità di
montaggio massima 13.8 in [34.9 cm]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto
(Richiede
Assemblaggio) No

Package Length 20.6 in [52.2 cm]

Package Width 15.0 in [38.2 cm]

Package Height 15.4 in [39.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 16.7 lb [7.6 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione staffa di montaggio a parete



Dadi ingabbiati M5

Viti M5

Dado K M6

Viti per legno

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

