

8U Wandmonteerbaar Server Rack, Diepte 35cm (13,75"), 19" Beugel voor Patchpanelen, Shallow Server en IT Apparatuur, Netwerk Switches, Capaciteit 36kg, Zwart

Productcode: WALLMOUNT8



Deze rack wandsteun biedt 8U ruimte voor het monteren van minder diepe, in een rack monteerbare apparatuur tot 13.75" (34,93 cm) diep, zoals patchpanelen of netwerkschakelaars.

Het 8U rack optimaliseert uw werkruimte door uw minder diepe apparatuur efficiënt aan de wand te monteren in plaats van bureau ruimte of andere oppervlakken in beslag te nemen. Het is de perfecte oplossing voor uw kleine kantoorruimte, thuish kantoren of serverruimtes met weinig plaats.

Het wand rack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw cruciale apparatuur. En omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten van het rack 40 cm (16 inch) is, zijn ze bij uitstek geschikt voor gipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging aan de wandbalken.

Het rack is ook voorzien van een toegangspaneel aan de achterkant, waardoor u gemakkelijk toegang hebt voor kabels in het rack.

Bij de rack steun worden kooimoeren en schroeven geleverd, zodat u geen aparte montagemiddelen hoeft te kopen.

Als u op zoek bent naar een minder diepe montageoplossing met minder of meer rack units, biedt StarTech.com ook een 6U wandmontagesteun en een 12U wandmontagesteun.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer tot 14" diepe apparatuur aan uw wand
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF
- Bespaar ruimte in uw kleine kantoorruimte, thuishkantoor of serverruimte door apparatuur aan de wand te monteren in plaats van vloerruimte in beslag te nemen

Eigenschappen

- **8U WANDMONTEERBARE RACK:** Deze 19 inch brede low profile muurbeugel heeft een maximale inbouwdiepte van 35 cm (14 inch) en is aanbevolen voor netwerkapparatuur tot 30cm diep, waardoor 5 cm overblijft voor kabeldoorvoer. Maximale gewichtscapaciteit 36kg
- **STALEN CONSTRUCTIE:** Het wandmonteerbare data rack is gemaakt van stevig koudgewalst staal voor maximale duurzaamheid en biedt een veilige en stevige montage-oplossing. Materiaal voor wandmontage wordt meegeleverd.
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals. Deze 8U wandmonteerbare rack wordt levenslang ondersteund door StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** De 8U patchpanel muursteun wordt volledig gemonteerd geleverd met M6-schroeven en M6-kooimoeren om de installatie van apparatuur te vergemakkelijken, zodat u geen afzonderlijke montagematerialen hoeft te zoeken
- **EENVOUDIG KABELBEHEER:** Gebouwd met efficiency in gedachten, deze compacte wandmonteerbare patchpanelsteun heeft op de achterzijde een kabelgoot voor een eenvoudige kabelorganisatie in uw netwerkkast, serverruimte, bedradingskast of klaslokaal.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	8U

	Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	80.0 lb [36.3 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	13.8 in [34.9 cm]
	Breedte product	19.7 in [50.0 cm]
	Hoogte product	14.3 in [36.2 cm]
	Gewicht product	12.5 lb [5.7 kg]
	Maximale montagediepte	13.8 in [34.9 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Lengte Verpakking	15.4 in [39.0 cm]
	Package Width	21.7 in [55.0 cm]
	Package Height	16.4 in [41.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	17.0 lb [7.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - wandmontagesteun

24 - M5 kooimoeren

24 - M5 schroeven met onderleggingen

1 - M6 K-moer

6 - houtschroeven

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.