

Rack de 1U Abisagrado de Montaje en Pared para Panel de Parcheo - de 10cm (4in) de Profundidad - Rack Giratorio de 19 Pulgadas para Equipo de Red poco Profundo - 7,7kg

ID del Producto: WALLMOUNTH1



El Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 1U 19 pulgadas para Paneles de Conexión, WALLMOUNTH1 tiene una profundidad de 4 pulgadas y un robusto diseño que lo hace un producto confiable para el montaje en pared de paneles de conexión u otros equipos de red de línea delgada de 19 pulgadas de ancho.

El soporte para pared de panel de parcheo tiene un diseño con bisagras que facilita el acceso a los puertos, cables y botones de configuración. Sus agujeros de montaje en pared, espaciados a 40,6cm entre sí, resultan ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajustan a los agujeros con taco de pared estándar.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite instalar paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas en la pared

Características

- **CONSTRUCCIÓN SÓLIDA:** El soporte de 1U de 19 pulgadas con bisagras para paneles de conexión tiene una profundidad de 4 pulgadas (10cm) y un diseño resistente para montar un panel de conexión

u otro equipo de red/datos delgado de 19 pulgadas en una pared

- **ESPACIO DE TRABAJO OPTIMIZADO:** Este duradero soporte de montaje en pared 1U de 19 pulgadas con bisagras tiene una profundidad de montaje máxima de 14,8cm y una capacidad de peso máxima de 8kg
- **FÁCIL GESTIÓN DE CABLEADO:** El soporte abatible del panel de conexiones presenta un diseño articulado para facilitar el acceso a los botones de configuración, los puertos y los cables, así como a la parte posterior del equipo para facilitar su ajuste
- **TAMAÑO ESTANDARIZADO DE PERFORACIONES:** Las perforaciones de montaje del rack 1U tienen una separación de 16 pulgadas (40,6cm), coincidiendo exactamente con el marco estándar de construcción en yeso para garantizar un anclaje sencillo y seguro a la pared
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este soporte de montaje en pared está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	1U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
--------------------	----------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del

Producto

Longitud del Producto	6.0 in [15.2 cm]
Ancho del Producto	19.7 in [50.1 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	1.9 lb [0.8 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	5.8 in [14.8 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
Ancho de la Caja	20.9 in [53.0 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [7.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.8 lb [1.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack para Montaje en Pared
	4 - Tornillos M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	4 - Arandelas de plástico
	2 - Tornillos para Pared
	2 - Anclajes Plásticos

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.