


Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion

N° de produit: WALLMOUNTH1



Le support de fixation murale à charnières 1U 48 cm pour tableaux de connexion WALLMOUNTH1 mesure 10 cm de profondeur et offre une conception robuste pour une solution de montage mural fiable pour tableau de connexion ou autre équipement réseau Slim 48 cm.

Équipé de charnières, le support de montage mural pour panneaux de brassage permet d'accéder facilement aux boutons de configuration, aux ports et aux câbles. Les trous de montage mural sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé sur presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Tableaux de connexion à fixation murale ou autres équipements Slim 48 cm à montage en rack

## Spécifications techniques

- FABRICATION ROBUSTE : Le support mural articulé 1U 19 pouces pour panneaux de brassage a une profondeur de 4 pouces et est conçu de manière robuste pour monter un panneau de brassage ou tout autre équipement réseau/données/TI 19 pouces sur un mur

- **ESPACE DE TRAVAIL OPTIMISÉ** : Ce support de montage mural articulé 1U 19 pouces durable a une profondeur de montage maximale de 14,8 cm et une capacité de poids maximale de 8 kg
- **GESTION FACILE DES CÂBLES** : Le support pivotant du panneau de brassage est doté d'une conception à charnières qui facilite l'accès aux boutons de configuration, aux ports et aux câbles, ainsi qu'à l'arrière de l'équipement pour un ajustement facile
- **DIMENSIONNEMENT STANDARDISÉ DES TROUS** : Les trous de montage du rack réseau 1U sont espacés de 16 pouces, ce qui correspond exactement à la structure standard de la construction de cloisons sèches et garantit un ancrage simple et sûr
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce support de montage mural est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	1U
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

#### Performance

Weight Capacity	17.6 lb [8 kg]
-----------------	----------------

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

---

#### Product Measurements

Longueur du produit	6.0 in [15.2 cm]
---------------------	------------------

Largeur du produit	19.7 in [50.1 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	1.9 lb [0.8 kg]
Profondeur de montage maximal	5.8 in [14.8 cm]

---

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	20.9 in [53.0 cm]
Package Height	3.1 in [7.9 cm]
Poids brut	2.8 lb [1.3 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rack mural
	4 - Vis M6
	4 - Écrous cage M6
	4 - Rondelles de plastique
	2 - Vis de fixation murale
	2 - Chevilles en plastique

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis