

1U gångjärnsförsett väggfäste för patchpanel - 4 tums djup - 19-tums svängbart rack
för patchpanel för grund nätverksutrustning - 8 kg

Produkt ID: WALLMOUNTH1



WALLMOUNTH1 1U 19-tums gångjärnsförsedd väggmonteringsfäste för patchpaneler är 4 tum djup och robust utformad för att ge en tillförlitlig lösning för montering av en patchpanel eller annan tunn 19-tums nätverksutrustning på en vägg.

Väggmonteringen av patchpanelen har en gångjärnsdesign för enkel åtkomst till knappar, portar och kablar. Monteringshålen är på 41 cm avstånd vilket gör att hållaren kan monteras på nästan vilken vägg som helst, baserat på standardväggramar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghmontera patchpaneler och annan tunn 19" hyllmonteringsutrustning

Funktioner

- **ROBUST KONSTRUKTION:** 19-tums 1U-väggmonteringsfästet med gångjärn för patchpaneler är 4 tum djupt och robust konstruerat för att montera en patchpanel eller annan smal 19-tums nätverks-/data/IT-utrustning på en vägg

- **OPTIMERAD ARBETSYTA:** Detta hållbara 19-tums 1U-väggmonteringsfästet med gångjärn har ett maximalt monteringsdjup på 5,8 tum [14,8 cm] och en maximal viktkapacitet på 8 kg
- **ENKEL KABELHANTERING:** Det svängbara patchpanelfästet har en gångjärnsdesign för enkel åtkomst till konfigurationsknappar, portar och kablar, och till baksidan av utrustningen för enkel justering
- **STANDARDISERAD HÅLSTORLEK:** Monteringshålen på 1U-nätverksracket sitter 16 tum från varandra, vilket passar perfekt för standardkonstruktioner med gipsväggar för att säkerställa enkel och säker förankring i väggreglar
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta väggmonteringsfäste är utformat och byggt för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive kostnadsfri flerspråkig teknisk support dygnet runt, alla vardagar, under hela dess livslängd

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	1U
Profil monteringsskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	17.6 lb [8 kg]
-----------------	----------------

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål

Product Measurements

Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktbredd	19.7 in [50.1 cm]

Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	1.9 lb [0.8 kg]
Maximalt monteringsdjup	5.8 in [14.8 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	8.1 in [20.7 cm]
Paketets bredd	20.9 in [53.0 cm]
Paketets höjd	3.1 in [7.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.8 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsrack
	4 - M6 skruvar
	4 - M6 korgmuttrar
	4 - plastbrickor
	2 - väggskruvar
	2 - plastpluggar

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.