

Staffa 2U 19" per montaggio a parete - Pannello laterale a cerniera - Rack basculante 19 pollici per pannelli patch e apparecchiature di rete poco profonde - Capacità 10kg

ID prodotto: WALLMOUNTH2



La staffa di montaggio a parete per pannello patch è dotata di design a cerniera per un facile accesso ai pulsanti di configurazione, porte e cavi. I fori sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, rendendo la staffa idonea al montaggio su quasi tutti i tipi di pareti, in base alla comune spaziatura dei montanti del telaio delle pareti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

Caratteristiche

- **FACILE ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE:** La staffa per pannelli patch è dotata di un design a cerniera che facilita l'accesso ai pulsanti di configurazione, alle porte e ai cavi, nonché alla parte posteriore dell'apparecchiatura per una facile regolazione
- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** Realizzato in robusto acciaio laminato a freddo, questo rack per patch panel di rete è progettato per fornire una soluzione affidabile per il montaggio di apparecchiature di

rete/dati/informatiche da 19 pollici su una parete

- **DIMENSIONI DEI FORI STANDARDIZZATE:** Con fori di montaggio a parete posizionati a 40,64 cm l'uno dall'altro questo rack è una soluzione di montaggio robusta e sicura per le vostre attrezzature e si adatta alle strutture standard dei muri in cartongesso
- **SPAZIO DI LAVORO OTTIMIZZATO:** questo resistente rack per apparecchiature server 2U con montaggio a parete a battente ha una profondità massima di montaggio di 14,8 cm e una capacità massima di peso di 10 kg
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa staffa di montaggio a parete è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	2U
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	22.0 lb [10 kg]
-----------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	5.9 in [15.1 cm]
Larghezza prodotto	5.9 in [15.1 cm]

Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
Peso prodotto	2.6 lb [1.2 kg]
Profondità di montaggio massima	5.8 in [14.8 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	7.6 in [19.3 cm]
Larghezza del Pacco	20.8 in [52.8 cm]
Altezza del Pacco	5.2 in [13.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.4 lb [2.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - rack montaggio a parete
	4 - Viti M6
	4 - Dadi ingabbiati M6
	4 - Rondelle in plastica
	4 - viti da parete
	4 - dispositivi di ancoraggio in plastica

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.