

Rack de Pared 2U con Bisagras 2U - 15.2 cm de Profundidad - Rack de Servidores
Abisagrado para Panel de Conexiones 19" - Rack 2U para Equipos de Red Poco
Profundos - 10 kg

ID del Producto: WALLMOUNTH2



El Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas para Paneles de Conexión, WALLMOUNTH2 tiene una profundidad de 6 pulgadas y un diseño robusto para proporcionar una solución confiable para el montaje en pared de un panel de conexión u otro equipo de red de línea delgada de 19 pulgadas de ancho.

El soporte para pared de panel de parcheo tiene un diseño con bisagras que facilita el acceso a los puertos, cables y botones de configuración. Sus agujeros de montaje en pared, espaciados a 40.6cm entre sí, resultan ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajustan a los agujeros con taco de pared estándar.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite instalar paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas en la pared

Características

- **FÁCIL ACCESO AL EQUIPO:** Presenta un diseño con bisagras para facilitar el acceso a los botones de configuración, los puertos y los cables, así como a la parte posterior del equipo para facilitar su ajuste
- **CONSTRUCCIÓN SÓLIDA:** Fabricado en acero laminado en frío resistente, este bastidor de red con panel de conexiones está diseñado para proporcionar una solución fiable para montar equipos de red/datos/TI de 19 pulgadas en una pared
- **TAMAÑO ESTANDARIZADO DE PERFORACIONES:** El soporte de pared con bisagras 2U de 19" está colocado a una distancia de 16 pulgadas (40.6cm), coincidiendo exactamente con el estándar de construcción en yeso para garantizar un anclaje seguro a la pared
- **ESPACIO DE TRABAJO OPTIMIZADO:** Este duradero bastidor para equipos de servidor de montaje en pared de 2U con bisagras tiene una profundidad de montaje máxima de 14.8cm y una capacidad de peso máxima de 10kg
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este soporte de pared está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	2U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	22.0 lb [10 kg]
--------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	5.9 in [15.1 cm]
Ancho del Producto	5.9 in [15.1 cm]
Altura del Producto	3.5 in [8.8 cm]
Peso del Producto	2.6 lb [1.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	5.8 in [14.8 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	7.6 in [19.3 cm]
Ancho de la Caja	20.8 in [52.8 cm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 lb [2.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack para Montaje en Pared
	4 - Tornillos M6
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	4 - Arandelas de Plástico
	4 - Tornillos para Pared
	4 - Anclajes Plásticos

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.