

2U Scharnierende Muurbeugel voor Patch Panelen - Diepte 15cm - 19" Patch Panel Swing Rack voor Minder Diepe Netwerk Apparaten - 9kg (WALLMOUNTH2)

Productcode: WALLMOUNTH2



De WALLMOUNTH2 2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen is 15 cm diep en stevig ontworpen - een betrouwbare oplossing voor het aan de wand monteren van een patchpaneel of andere slanke 19"-netwerkkapparatuur.

De patchpaneel muurbeugel is voorzien van een scharnier voor eenvoudige toegang tot configuratieknoppen, poorten en kabels. Omdat de montagegaten 40 cm van elkaar zijn aangebracht, is deze beugel geschikt voor montage op bijna elke wand.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer patchpanelen en andere slanke 19" apparatuur aan de wand

Eigenschappen

- **EENVOUDIGE TOEGANG:** De scharnierende beugel zorgt voor eenvoudige toegang tot configuratieknoppen, poorten en kabels, en tot de achterkant van uw apparatuur
- **ROBUUST ONTWERP:** Deze 2U 19in scharnierende muursteun is duurzaam ontworpen om een

patchpaneel, of andere 19in netwerk/data/IT apparatuur aan een muur te bevestigen

- **STANDAARD MONTAGEGATEN:** De wandmontagegaten op deze 2U scharnierende rackbeugel staan op 40,6cm (16") afstand van elkaar
- **OPTIMALE WERKRUIJTE:** Deze duurzame 2U 19in scharnierende muurbeugel heeft een maximale montagediepte van 14,8cm en een maximaal draagvermogen van 10kg
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Deze muurbeugel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	2U
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	22.0 lb [10 kg]
-----------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	5.9 in [15.1 cm]
Breedte product	5.9 in [15.1 cm]
Hoogte product	3.5 in [8.8 cm]
Gewicht product	2.6 lb [1.2 kg]

Maximale montagediepte	5.8 in [14.8 cm]
------------------------	------------------

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	7.6 in [19.3 cm]
Package Width	20.8 in [52.8 cm]
Package Height	5.2 in [13.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 lb [2.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - wandmonteerbaar rack
	4 - M6 schroeven
	4 - M6 kooimoeren
	4 - kunststof sluitringen
	4 - wandschroeven
	4 - kunststofankers

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.