

2U gångjärnsförsett väggfäste för patchpanel - 6 tums djup - 19-tums patchpanel
svängbart rack för grund nätverksutrustning - 10 kg

Produkt ID: WALLMOUNTH2



WALLMOUNTH2 2U 19-tums gångjärnsförsedd väggmonteringsfäste för patchpaneler är 6 tum djup och robust utformad för att ge en tillförlitlig lösning för montering av en patchpanel eller annan tunn 19-tums nätverksutrustning på en vägg.

Patchpanelens väggfäste har en gångjärnsdesign för enkel åtkomst till konfigurationsknappar, portar och kablar. Hålen för väggmontering är placerade med 41 cm avstånd, vilket gör den lämplig för montering på nästan alla väggar, baserat på typiskt avstånd mellan väggstommar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghmontera patchpaneler och annan tunn 19" hyllmonteringsutrustning

Funktioner

- ENKEL UTRUSTNINGÅTKOMST: Det väggmonterade patchpanelfästet har en gångjärnsdesign för enkel åtkomst till konfigurationsknappar, portar och kablar, och till baksidan av utrustningen för enkel justering

- **ROBUST KONSTRUKTION:** Det här nätverksracket med patchpanel är tillverkat av robust kallvalsat stål och är utformat för att ge en pålitlig lösning för montering av 19-tums nätverks-/data/IT-utrustning på en vägg
- **STANDARDISERAD HÅLSTORLEK:** Det väggmonterade 2U-patchpanelfästet på 19 tum med gångjärn sitter 16 tum från varandra, vilket passar perfekt för standardkonstruktioner med gipsväggar för att säkerställa enkel och säker förankring i väggreglar
- **OPTIMERAD ARBETSYTA:** Det här kraftiga och väggmonterade 2U-serverutrustningsracket med gångjärn har ett maximalt monteringsdjup på 14,8 cm (5,8 tum) och en maximal viktkapacitet på 10 kg
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Detta väggmonteringsfäste är utformat och byggt för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive kostnadsfri flerspråkig teknisk support dygnet runt, alla vardagar, under hela dess livslängd

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	2U
Profil monteringskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	22.0 lb [10 kg]
-----------------	-----------------

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål

Product Measurements

Produktlängd	5.9 in [15.1 cm]
Produktbredd	5.9 in [15.1 cm]

Produkthöjd	3.5 in [8.8 cm]
Produktvikt	2.6 lb [1.2 kg]
Maximalt monteringsdjup	5.8 in [14.8 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	7.6 in [19.3 cm]
Package Width	20.8 in [52.8 cm]
Paketets höjd	5.2 in [13.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.4 lb [2.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsrack
	4 - M6 skruvar
	4 - M6 korgmuttrar
	4 - plastbrickor
	4 - väggskruvar
	4 - plastpluggar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.