


Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

N° de produit: WALLMOUNTH4



Le support de fixation murale à charnières 4U 48 cm pour tableaux de connexion WALLMOUNTH4 mesure 15 cm de profondeur et offre une conception robuste pour une solution de montage mural fiable pour tableau de connexion ou autre équipement réseau Slim 48 cm.

Équipé de charnières, le support de montage mural pour panneaux de brassage permet d'accéder facilement aux boutons de configuration, aux ports et aux câbles. Les trous de montage mural sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé sur presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Tableaux de connexion à fixation murale ou autres équipements Slim 48 cm à montage en rack

### Spécifications techniques

- Construction robuste en acier laminé à froid
- Hauteur de rack 4U
- Panneau latéral à charnières pour un accès facile à l'équipement

- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
- Capacité de charge de 15 kg

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	4U
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

#### Performance

Weight Capacity	33.2 lb [15 kg]
-----------------	-----------------

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

---

#### Product Measurements

Longueur du produit	6.0 in [15.2 cm]
Largeur du produit	19.7 in [50.1 cm]
Hauteur du produit	7.0 in [17.9 cm]
Poids du produit	4.9 lb [2.2 kg]
Profondeur de montage maximal	5.8 in [14.8 cm]

---

#### Informations



d'emballage

Emballage à plat	Non
Package Length	20.5 in [52.0 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	7.4 in [18.7 cm]
Poids brut	5.9 lb [2.7 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Rack mural
	Vis M6
	Écrous cage M6
	Rondelles de plastique
	Vis de fixation murale
	Chevilles en plastique

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

