


Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

ID prodotto: WALLMOUNTH4



La staffa di montaggio a parete per pannello patch è dotata di design a cerniera per un facile accesso ai pulsanti di configurazione, porte e cavi. I fori sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, rendendo la staffa idonea al montaggio su quasi tutti i tipi di pareti, in base alla comune spaziatura dei montanti del telaio delle pareti. Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

## Caratteristiche

- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo
- Altezza rack 4U
- Pannello laterale con cerniera per un agevole accesso all'attrezzatura
- Peso massimo di 15 kg
- Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40,60 cm per garantire stabilità e offrire la possibilità di montaggio con bulloni standard

---

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	4U
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

Prestazioni

Weight Capacity	33.2 lb [15 kg]
-----------------	-----------------

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

---

Product Measurements

Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	19.7 in [50.1 cm]
Altezza prodotto	7.0 in [17.9 cm]
Peso prodotto	4.9 lb [2.2 kg]
Profondità di montaggio massima	5.8 in [14.8 cm]

---

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
--	----



Package Length	20.5 in [52.0 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	7.4 in [18.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 lb [2.7 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	rack montaggio a parete
	Viti M6
	Dadi ingabbiati M6
	Rondelle in plastica
	viti da parete
	dispositivi di ancoraggio in plastica

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

