


4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Productcode: WALLMOUNTH4



De WALLMOUNTH4 4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen is 15 cm diep en stevig ontworpen - een betrouwbare oplossing voor het aan de wand monteren van een patchpaneel of andere slanke 19"-netwerkkapparatuur.

De patchpaneel muurbeugel is voorzien van een scharnier voor eenvoudige toegang tot configuratieknoppen, poorten en kabels. Omdat de montagegaten 40 cm van elkaar zijn aangebracht, is deze beugel geschikt voor montage op bijna elke wand.

Met 2 jaar garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Monteer patchpanelen en andere slanke 19" apparatuur aan de wand

Eigenschappen

- Stevige constructie uit koudgewalst staal
- Rackhoogte van 4U
- Scharnierend zijpaneel voor een eenvoudige toegang tot de apparatuur
- Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit

- Laadvermogen van 15 kg

Hardware

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| Wandmonteerbaar | Ja |
| Rack type | Met 2 stijlen |
| Type frame | Open Frame |
| U-hoogte | 4U |
| Montagerailprofiel | L-Shape |
| Mounting Hole Types | Vierkant (voor kooimoer) |
| Industriestandaarden | EIA/ECA-310-E |

Prestaties

| | |
|-----------------|-----------------|
| Weight Capacity | 33.2 lb [15 kg] |
|-----------------|-----------------|

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------------|-------|
| Kleur | Zwart |
| Construction Material | Staal |

Product Measurements

| | |
|------------------------|-------------------|
| Lengte product | 6.0 in [15.2 cm] |
| Breedte product | 19.7 in [50.1 cm] |
| Hoogte product | 7.0 in [17.9 cm] |
| Gewicht product | 4.9 lb [2.2 kg] |
| Maximale montagediepte | 5.8 in [14.8 cm] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------------|-----|
| Plat verpakt (montage vereist) | Nee |
|--------------------------------|-----|



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Package Length | 20.5 in [52.0 cm] |
| Package Width | 7.8 in [19.8 cm] |
| Package Height | 7.4 in [18.7 cm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 5.9 lb [2.7 kg] |

Wat wordt er
meegeleverd

| | |
|-------------|-----------------------|
| Meegeleverd | wandmonteerbaar rack |
| | M6 schroeven |
| | M6 kooimoeren |
| | kunststof sluitringen |
| | wandschroeven |
| | kunststofankers |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

