

Rack Réseau Mural 4U à 2 Montants avec Étagère Intégrée, Rack de Données Mural avec Profondeur Ajustable pour Équipement AV/Ordinateur/IT, Petit Rack de Serveur Mural - Conforme TAA

N° de produit: WALLSHELF4U



Ce rack mural au format 4U vous permet de monter vos serveurs ou votre équipement audio/vidéo sur une paroi. Le rack dispose également d'une tablette intégrée pour créer une surface solide sur laquelle il est possible d'entreposer l'équipement qui ne peut pas être monté en rack.

Le support mural dispose d'une profondeur de montage réglable de 12 pouces à 18 pouces, ainsi que d'une étagère de 12 pouces deux positions pouvant être placée en haut ou en bas du rack selon son positionnement. Ces deux fonctionnalités vous permettent de personnaliser la profondeur et la disposition pour intégrer au mieux votre équipement et vos câbles, et garantissent que le rack est adapté à votre espace.

La fonctionnalité de rack mural 4U libère de l'espace sur votre bureau ou au sol : la solution idéale pour les petits environnements de travail (petit bureau, bureau personnel), les salles de serveurs ou tout autre emplacement où l'espace est restreint.

Constitué d'acier robuste, le rack mural vous garantit une solution de montage solide et sécurisée pour votre équipement essentiel. En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés au montage mural, il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste.

Pour une installation simple, ce rack est équipé de rails perforés 10-32, vous permettant de monter votre équipement directement sur le rail sans avoir à utiliser d'écrous cage.

Ce rack mural est livré dans un carton plat pour un volume d'expédition minimal, réduisant sensiblement les frais de livraison tout en offrant une protection supérieure à celle des racks préassemblés. Grâce à cet emballage peu encombrant, vous pouvez facilement stocker et transporter le rack pour le déployer à une date ultérieure ou à un emplacement distinct.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez votre équipement de gestion de réseau et de télécommunication affleurant contre le mur
- Pour l'utilisation dans un environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
- Stockez vos outils favoris sur la tablette intégrée
- Placez l'équipement non montable en rack sur la tablette intégrée

Spécifications techniques

- **PROFONDEUR RÉGLABLE** : Le rack serveur mural 4U à 2 montants offre une profondeur ajustable de 30,0 cm à 45,7 cm ainsi qu'une étagère de 12" à double position qui peut être installée en haut ou en bas du rack
- **INSTALLATION SANS SOUCI** : Le rack réseau mural est équipé de rails taraudés 10-32 pour une installation sans souci du matériel informatique; Montez directement votre matériel sur le rail sans utiliser d'écrous à cage
- **ROBUSTE ET SÛR** : Le support mural à poteaux ouverts est fabriqué en acier pour garantir une solution de montage robuste et sûre pour votre équipement; Les trous de montage mural sont espacés de 40 cm; Conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- **PARFAIT POUR LES PETITS ESPACES** : La fonction de montage mural vous permet de libérer de l'espace sur le bureau ou au sol, ce qui rend le rack de données idéal pour votre petite maison/bureau (SoHo), ou tout autre endroit où l'espace est limité
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce support mural conforme à la norme TAA est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui

Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	4U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Assemblage facile
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Orifice fileté
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
Performance	
Weight Capacity	75.0 lb [34.0 kg]
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Product Measurements	
Longueur du produit	18.0 in [45.7 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	10.6 in [26.8 cm]
Poids du produit	15.5 lb [7.0 kg]
Profondeur de montage maximal	18.0 in [45.7 cm]
Informations d'emballage	
Emballage à plat	Oui
Longueur du Paquet	15.3 in [38.9 cm]

Package Width	20.1 in [51.0 cm]
Package Height	2.0 in [5.2 cm]
Poids brut	16.4 lb [7.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Plaque arrière
	1 - Support de droite
	1 - Support de gauche
	1 - Support étagère
	2 - Rails ajustables
	16 - Vis 10-32 x 3/8
	12 - Vis de montage 10-32
	1 - Modèle de montage
	6 - Vis à bois
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis