

Armadio Rack per Montaggio a Parete con Ripiano Incorporato 4U 19" - Server rack
Open Frame con profondità regolabile - Quadro Rack Dati a 2 montanti per
apparecchiature AV/Telecomunicazioni/IT/Switch

ID prodotto: WALLSHELF4U



Rack di montaggio a parete da 4U di spazio per l'installazione a muro di server o apparecchiature A/V. Il rack è dotato anche di un ripiano integrato per disporre di una superficie robusta su cui riporre le apparecchiature che non possono essere montate su rack.

La staffa di montaggio a parete è provvista di una profondità di montaggio regolabile da 30 a 45 cm e anche di un ripiano da 30 cm a doppia posizione che può essere orientato verso l'alto o verso il basso a seconda di come viene installato il rack. Queste due caratteristiche consentono di personalizzare sia la profondità sia la disposizione per installare al meglio le apparecchiature e i cavi, garantendo che il rack si adatti allo spazio a disposizione.

La caratteristica di montaggio a parete del rack da 4U consente di liberare spazio sulla scrivania o sul pavimento, è perfetta per ambienti SoHo (small office, home office), la sala server o qualsiasi altro luogo in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Il rack da parete è realizzato in acciaio pieno e offre una soluzione di montaggio robusta e sicura per le apparecchiature di importanza critica e, con i fori per il montaggio a parete posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, il rack soddisfa esattamente la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso e garantisce l'ancoraggio semplice e sicuro dei montanti alla parete.

Per un'installazione delle apparecchiature senza pensieri, il rack è dotato di 10-32 guide filettate che consentono di procedere al montaggio direttamente sulla guida, senza l'impiego di dadi a gabbia.

Il rack di montaggio a parete viene fornito in una confezione compatta per ridurre il volume di spedizione, il che abbassa anche sensibilmente i costi della spedizione e garantisce una protezione più efficace rispetto a quella offerta dai rack preassemblati. Siccome è imballato in modo efficiente, il rack può essere conservato e trasportato con facilità per un utilizzo successivo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Installazione dell'apparecchiatura di rete e per telecomunicazioni a filo della parete
- Per l'uso in piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni
- Gli strumenti utilizzati più spesso si possono mettere sul ripiano
- Sul ripiano si possono collocare le attrezzature che non sono compatibili con il montaggio su rack

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** il rack per server a parete 4U a 2 montanti è dotato di una profondità regolabile da 30,0 a 45,7 cm e di un ripiano a doppia posizione da 30 cm che può essere installato nella parte superiore o inferiore del rack
- **INSTALLAZIONE SENZA PROBLEMI:** il rack di rete da parete è dotato di guide filettate 10-32 per un'installazione senza problemi delle apparecchiature IT. Montate direttamente le vostre apparecchiature sulla guida senza utilizzare dadi a gabbia
- **ROBUSTO E SICURO:** server rack a telaio aperto costruito in acciaio per garantire una soluzione di montaggio robusta. I fori di montaggio a parete sono posizionati a 40cm di distanza per adattarsi alla struttura in cartongesso standard NA - EIA/ECA-310-E
- **PERFETTO PER I PICCOLI SPAZI:** Il montaggio a parete consente di liberare spazio sulla scrivania o sul pavimento, rendendo il rack dati ideale per la casa/ufficio di piccole dimensioni (SoHo) o per qualsiasi altro luogo in cui lo spazio è limitato
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e realizzata per i professionisti IT, questa staffa per il montaggio a parete conforme alla normativa TAA è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe

	Tipo frame	A giorno
	Altezza U	4U
	Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
		Installazione semplice
		Possibilità di montaggio a parete
	Profilo guida di montaggio	L-Shape
	Mounting Hole Types	Foro filettato
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
<hr/>		
Prestazioni		
	Weight Capacity	75.0 lb [34.0 kg]
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
<hr/>		
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	18.0 in [45.7 cm]
	Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
	Altezza prodotto	10.6 in [26.8 cm]
	Peso prodotto	15.5 lb [7.0 kg]
	Profondità di montaggio massima	18.0 in [45.7 cm]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Lunghezza Confezione	15.3 in [38.9 cm]

Larghezza del Pacco	20.1 in [51.0 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	16.4 lb [7.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - piastra posteriore
	1 - staffa destra
	1 - staffa sinistra
	1 - staffa ripiano
	2 - guide regolabili
	16 - 10-32 viti 3/8
	12 - 10-32 viti di montaggio
	1 - sagoma di montaggio
	6 - viti per legno
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.