

Gabinete Rack de Montaje en Pared con Charola Incorporada - de Acero - 4U

ID del Producto: WALLSHELF4U



Este rack para montaje en pared ofrece 4U de espacio para el montaje de sus servidores o equipos audiovisuales. El rack tiene una charola integrada que se puede instalar en la parte inferior o superior del rack, a fin de crear una superficie resistente para el almacenamiento de equipo que no es para montaje en rack.

El soporte para montaje en pared incluye una bandeja de 30cm, la cual, según cómo se monte el rack, puede estar situada en la parte superior o inferior. Esta bandeja ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack, o para almacenar sus herramientas. Dado que la bandeja se puede colocar en la parte superior o inferior de su rack, permite personalizar su espacio de trabajo, según la altura o las aplicaciones.

El rack también tiene un fondo de montaje ajustable de 30 a 45cm, lo cual permite definir el fondo para que se ajuste con precisión a su equipo, más cualquier espacio que desee tener para sus cables, lo cual garantiza que el rack no ocupa más espacio que el debido.

El rack 4U optimiza su espacio de trabajo mediante el montaje de equipo a su pared, en lugar de ocupar espacio en el escritorio o el suelo: solución perfecta para su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), sala de servidores o cualquier otra ubicación con espacio disponible limitado.

El rack para pared está fabricado con acero macizo, a fin de garantizar una solución de montaje resistente y segura para sus equipos de uso esencial. Además, dado que los agujeros de montaje del rack están taladrados con un espacio de 40cm entre sí, se ajustan de forma precisa a los marcos de los paneles de construcción, a fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes.

Para la instalación de su equipo sin problemas, el rack incluye carriles 10-32 con agujeros roscados, a fin de poder instalar su equipo directamente en el carril y evitar las molestias de tener que utilizar tuercas enjauladas.

Para facilitar aún más la instalación y el mantenimiento del equipo, el rack para montaje en pared

también incluye un agujero posterior para el acceso de los cables, así como puntos de amarre que faciliten la gestión de los cables.

El rack para montaje en pared incluye una caja plana, con el fin de reducir el volumen de transporte, lo cual reduce a su vez significativamente sus gastos de envío y ofrece mayor protección que en el caso de racks previamente ensamblados. Además, dado que el rack se empaca de forma eficiente, puede almacenar fácilmente y transportar el rack para su montaje en una fecha posterior o en una ubicación diferente de donde se recibe.

El modelo WALLSHELF4U está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Instale su equipo de redes y telecomunicaciones al ras sobre una pared
- Utilícelo en su entorno de pequeña oficina, donde no pueda utilizar un rack de tamaño normal
- Guarde sus herramientas de uso frecuente en la charola integrada
- Coloque el equipo que no es para montaje en rack en la charola integrada

Características

- Personalice su configuración mediante la bandeja integrada que se puede colocar en la parte superior o inferior del rack
- Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en pared del equipo informático o audiovisual
- Configuración sencilla gracias a los rieles 10-32 con agujeros roscados, lo cual permite el montaje de su equipo directamente al riel, sin necesidad de tuercas enjauladas
- Fondo ajustable, de 30cm a 45cm
- Diseño de montaje en pared para 4U
- Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
- De acero macizo para mayor durabilidad
- Puntos de amarre para la gestión de los cables
- Abertura posterior para el acceso de los cables

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	4U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Ensamblaje Sencillo
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	75.2 lb [34.0 kg]
--------------------	-------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	10.6 in [26.8 cm]



Peso del Producto	15.6 lb [7.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	17.8 in [45.1 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
Longitud de la Caja	19.9 in [50.6 cm]
Ancho de la Caja	15.2 in [38.6 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [43 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	17.0 lb [7.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	placa posterior
	soporte derecho
	soporte izquierdo
	soporte para bandeja
	Rieles ajustables
	tornillos 10-32 x 3/8
	tornillos de montaje 10-32
	plantilla de montaje
	tornillos para madera
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

