

Väggmonterat 4U-nätverksrack med 2 stolpar, öppen ram och inbyggd hylla, väggmonterat datarack med justerbart djup för AV-/dator-/IT-utrustning, litet väggmonterat serverrack - TAA-kompatibelt

Produkt ID: WALLSHELF4U



Detta väggmonterbara rack ger utrymme på 4U för montering av servrar eller A/V-utrustning på en vägg. Racket har även en inbyggd hylla som skapar en stabil yta för att förvara utrustning som inte är rack-monterbar.

Det väggmonterbara fästet har ett justerbart monteringsdjup på mellan 30 och 45 centimeter samt en hylla på 30 centimeter som kan placeras antingen överst eller underst beroende på hur du monterar racket. Dessa två funktioner gör att du kan anpassa både djup och layout så att de passar din utrustning och kablar och säkerställa att racket passar ditt utrymme.

4U-rackets väggmontering gör att du kan frigöra skrivbords- eller golvutrymme - perfekt för din SOHO-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta

Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning. Och eftersom väggmonteringshålen är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar, för att garantera enkel och säker förankring i väggen.

För problemfri installation av utrustning har racket 10-32 gängade skenor så att du kan montera din utrustning direkt till skenan och slippa använda korgmuttrar.

Det väggmonterbara racket levereras i ett platt paket för att minska leveransvolymen, vilket signifikant minskar dina fraktkostnader och även ger bättre skydd än förmonterade rack erbjuder. Eftersom racket paketeras effektivt kan du enkelt förvara och transportera racket för användning senare eller på en annan plats.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg
- Använd på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Förvara verktyg som används ofta på en inbyggda hyllan
- Placera utrustning som inte är rack-monterbar på den inbyggda hyllan

Funktioner

- **JUSTERBART DJUP:** Vägghmonterat 4U-serverrack med 2 stolpar och ett justerbart djup på 12 till 18 tum (30,0 cm till 45,7 cm) samt en 12-tums hylla med två positioner som kan installeras högst upp eller längst ned i racket
- **HANTERINGSFRI INSTALLATION:** Det väggmonterade nätverksracket har 10-32 gängade skenor för problemfri installation av IT-utrustning. Montera utrustningen direkt på skenan utan att använda några korgmuttrar
- **STABILT OCH SÄKERT:** Väggracket med öppen ram är tillverkat av massivt stål för att säkerställa en stabil och säker monteringslösning för din utrustning. Vägghmonteringshålen sitter 40 cm (16 tum) från varandra för att matcha NA-standardramverk för gipsväggar. EIA/ECA-310-E-kompatibel
- **PERFEKT FÖR SMÅ UTRYMMEN:** Med väggmonteringsfunktionen kan du frigöra skrivbords- eller golvyta, vilket gör dataracket idealiskt för små utrymmen i hemmet/på kontoret (SoHo) eller andra platser med begränsat utrymme
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här TAA-kompatibla väggmonteringsfästet är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	4U

	Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
		Enkel montering
		Kan monteras på väggen
	Profil monteringsskenor	L-Shape
	Mounting Hole Types	Gångat hål
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda	Weight Capacity	75.0 lb [34.0 kg]
Utseende	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements	Produktlängd	18.0 in [45.7 cm]
	Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
	Produkt höjd	10.6 in [26.8 cm]
	Produktvikt	15.5 lb [7.0 kg]
	Maximalt monteringsdjup	18.0 in [45.7 cm]
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Ja
	Paketets längd	15.3 in [38.9 cm]
	Paketets bredd	20.1 in [51.0 cm]
	Paketets höjd	2.0 in [5.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	16.4 lb [7.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - bakplatta
- 1 - högerfäste
- 1 - vänsterfäste
- 1 - hyllfäste
- 2 - justerbara skenor
- 16 - 10-32 x 3/8 skruvar
- 12 - 10-32 monteringsskruvar
- 1 - monteringsmall
- 6 - träskruvar
- 1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.