

17-Tums (43cm) ventilerad vägghylla för serverutrustning

Produkt ID: WALLSHELF



Den väggmonterade 17-tumshyllan (43cm) WALLSHELF är en billig och hållbar lösning för väggmontering av all icke rackmonterad utrustning i ditt serverrum.

Den industriella väggmonterbara hyllan har en solid stålkonstruktion med monteringshål på 16 tum (40cm) (för standardväggar) och har en totalviktskapacitet på 91 kg. Hyllan har fyra förborrade kabelförhåll med skyddshylsor för att du lätt ska kunna leda nätverks-, ström-, bildskärms- och andra kablar efter behov.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utrustningsförvaring i datacenter eller serverrum
- Montering och förvaring av skrymmande AV-utrustning på väggen.
- Väggmontering av brytare och sändarsystem

Funktioner

- Hållbar och robust stålstruktur

- Ventilerad underdel för förbättrad luftflöde
- Monteringshål är ca 40 cm isär för standardväggar
- Fyra förborrade kabelhål med bussningar - 2 x 1" (25,4mm), 2 x 2,4" (60mm)
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Ramtyp	Öppen ram

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	200.0 lb [90.7 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Inre bredd	20.2 in [51.4 cm]
Inre djup	16.9 in [42.9 cm]
Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	17.6 lb [8.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	21.7 in [55.0 cm]
Paketets bredd	18.3 in [46.4 cm]
Paketets höjd	15.1 in [38.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 20.1 lb [9.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Ventilerad vägghylla
	4 - Hålplugg
	4 - Snap in-bussningar

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.