

Postazione di lavoro Sit- Stand montabile a parete - Scrivania in piedi articolata a movimento completo con braccio ergonomico regolabile in altezza per monitor e tastiera - Supporti per mouse e scanner - singolo display VESA

ID prodotto: WALLSTS1



Questa scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete è l'ideale per gli ambienti che non dispongono di spazio sufficiente per una scrivania seduto/in piedi di tipo tradizionale. Il suo design compatto combina una staffa per monitor singolo e un vassoio per tastiera con un pratico sistema di regolazione dell'altezza che consente di passare dalla posizione seduta a quella eretta senza interrompere il lavoro.

È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la superficie di lavoro fino a 436 mm per elevare sia il monitor sia la tastiera e il mouse. Il supporto del monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna.

Questa staffa per scrivania seduto/in piedi è in grado di sostenere un monitor con dimensioni fino a 24" e con un peso massimo di 8 kg. La posizione del monitor può essere regolata con un'inclinazione di $-5^{\circ}/35^{\circ}$ per ottenere l'angolo di visione ideale e può essere ruotata fino a 360° per un orientamento orizzontale o verticale.

La scrivania seduto/in piedi può essere ripiegata contro la parete, mentre il vassoio per la tastiera è ripiegabile fino a 90° in modo da ridurre l'ingombro quando non viene utilizzata. È possibile spostare la staffa oscillante verso sinistra o destra (da -90° a 90°) e abbassarla o sollevarla (da -30° a 65°) per sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

La staffa per il monitor offre un ampio spazio di lavoro con un grande vassoio per la tastiera (449 x 207 mm) e un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) per il mouse sul lato destro o sinistro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per l'utilizzo in ambienti medici e di vendita al dettaglio, ad esempio per il supporto di un lettore di codici
- Funzionale nelle aree in cui è necessario un accesso facile e veloce a un computer da parte di molti utenti, in condizioni di spazio limitato
- Soluzione flessibile per una vasta gamma di utenti di varie altezze

Caratteristiche

- **STAZIONE DI LAVORO CON MONTAGGIO A PARETE:** la scrivania ergonomica per posizione eretta con supporto per monitor con attacco VESA (75 x 75/100 x 100 mm) supporta qualsiasi display, compresi i modelli UltraWide fino a 8 kg; Vassoio per tastiera e mouse
- **STAZIONE DI LAVORO PIEGHEVOLE:** può essere ripiegata quando non è in uso (profilo di 33 cm); la staffa articolabile permette di allontanare il monitor di 56 cm e il vassoio della tastiera di 96 cm dalla parete
- **GAMMA DI MOVIMENTO:** display con inclinazione verticale di +35/-5° e rotazione di 360°; vassoio per tastiera/ mouse inclinabile di 90° possibilità di sollevare la stazione di lavoro fino a 44 cm tramite leva di regolazione dell'altezza; strumenti di regolazione in dotazione
- **COMPLETAMENTE ARTICOLABILE:** è possibile ruotare la stazione di lavoro di +/-90° e inclinarla di +65/-30°; si fissa nella posizione corretta tramite il meccanismo di controllo dell'altezza a un solo tocco lungo il binario da 12 cm
- **DESIGN INTELLIGENTE:** sistema di gestione cavi integrato intelligente per monitor e vassoio per la tastiera; supporti individuali per mouse e scanner portatile; finitura decorata di alta qualità per la piastra da fissare alla parete

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Dimensioni massime del display	24"
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	21.6 in [548 mm]
Inclinazione	+35° / -5°
Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
Orientamento/rotazione	+90°/-90°
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Keyboard Tray Width	17.7 in [449 mm]
Keyboard Tray Depth	8.1 in [207 mm]
Lunghezza prodotto	31.5 in [80.0 cm]
Larghezza prodotto	26.3 in [66.8 cm]
Altezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Peso prodotto	19.2 lb [8.7 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	16.7 in [42.3 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Package Height	8.4 in [21.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	23.0 lb [10.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Braccio per monitor
	1 - Attacco per monitor VESA
	1 - Vassoio per tastiera
	2 - Fascetta adesiva
	1 - Montante
	1 - Piastra di fissaggio a parete
	4 - Tasselli di ancoraggio per cemento
	4 - Viti di montaggio
	2 - Viti M3x8 mm
	4 - Viti M4x10 mm
	1 - Vite M6x8 mm
	3 - Viti M6x10 mm
	4 - Viti M6x12 mm
	1 - Viti M8x30 mm
	1 - Chiave a brugola da 2,5 mm
	1 - Chiave a brugola da 5 mm
	1 - Chiave a brugola da 6 mm

1 - Dado esagonale in plastica

1 - Supporti per mouse e scanner portatili

1 - Rondella in metallo

1 - Cacciavite esagonale

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.