

Wand monteerbaar zit-sta bureau werkplek - één monitor

Productcode: WALLSTS1



Dit wandmonteerbaar zit-sta-bureau is perfect voor ruimtes die niet genoeg plaats hebben voor een traditioneel zit-sta-bureau. Het compacte, wandmonteerbare design combineert een arm voor één monitor en een toetsenbordhouder, eenvoudig in de hoogte verstelbaar, zodat u gemakkelijk vanuit zitstand kunt gaan staan zonder uw werkstroom te moeten onderbreken.

Pas uw werkpositie aan met één soepele beweging. Til het werkblad gewoon omhoog tot 43,6cm, om zowel uw scherm als toetsenbord en muis omhoog te brengen. De monitor arm heeft een aparte hoogteverstelling tot 12,4 cm langs de kolom.

Deze zit-sta monitorarm ondersteunt één scherm tot 24 inch (met gewichtscapaciteit van 8 kg). Zet uw scherm in de ideale kijkhoek met -5° tot 35° kantelen of draai uw monitors tot 360° voor horizontale of verticale oriëntatie.

Het zit-sta-bureau kan worden ingeklapt tegen de muur en de toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt, waardoor u ruimte bespaart als deze niet wordt gebruikt. U kan de zwaaiarm links of rechts (van -90° tot 90°) bewegen en de arm (van -30° tot 65°) naar de ideale positie verlagen of verhogen om uw ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

De monitorarm biedt voldoende werkruimte met een grote lade voor het toetsenbord (44,9 x 20,7 cm) en een uitschuifbare houder (21,7 x 21,3 cm) die bestemd is voor uw muis, zowel aan de linker- als de rechterkant.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor gebruik in medische praktijken en winkels, met handige functies zoals de scannerhouder
- Werkt prima op plaatsen waar veel gebruikers snel en eenvoudig toegang tot een computer moeten hebben en waar de beschikbare ruimte beperkt is
- Een flexibele oplossing voor diverse gebruikers van verschillende lichaamslengte

Eigenschappen

- **WANDMONTEERBARE WERKPLEK:** Ergonomisch stabureau met enkele monitor arm ondersteunt elk VESA compatibele (75x75/100x100 mm) scherm tot 24"/8kg; wandmonteerbaar zit-sta bureau met toetsenbordhouder en muishouder
- **OPVOUWBAAR WERKSTATION:** makkelijk weg te bergen wanneer u deze niet gebruikt; toetsenbord kan stevig worden bevestigd m.b.v. plakstrook; scharnierende monitor arm uitklapbaar tot 55,8 cm en toetsenbordhouder/muishouder uitklapbaar tot 96,5 cm
- **BEWEGINGSBEREIK:** Scherm kan +35/-5° verticaal kantelen, 360° roteren; toetsenbordhouder en muishouder kantelen 90° het werkstation (scherm, toetsenbord en muis) is met één beweging tot 43,6 cm in hoogte verstelbaar; incl. afstelgereedschap
- **VOLLEDIG SCHARNIEREND:** Het hele werkstation kan +/-90° zwenken, +65/-30° kantelen; wanneer het werkstation in de ideale positie staat, kan het scherm met één beweging langs de 12,4 cm stang in hoogte worden versteld
- **DOORDACHT DESIGN:** Geïntegreerd kabelmanagement voor scherm en toetsenbordhouder; aparte houders voor muis en handheld scanner; hoogwaardige afwerking met decoratieve afdekking voor de basisplaat die aan de muur wordt bevestigd

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
Maximale schermgrootte	24"
Hoogte verstelling	Ja
Maximale armverlenging	21.6 in [548 mm]
Kantelen	+35° / -5°
Keyboard Tray Tilt	0 to 90°
Zwenken / draaien	+90° / -90°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Keyboard Tray Width	17.7 in [449 mm]
Keyboard Tray Depth	8.1 in [207 mm]
Lengte product	31.5 in [80.0 cm]
Breedte product	26.3 in [66.8 cm]
Hoogte product	19.7 in [50.0 cm]
Gewicht product	19.2 lb [8.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	16.7 in [42.3 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Package Height	8.4 in [21.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	23.0 lb [10.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - monitor arm
	1 - VESA monitor bevestiging
	1 - toetsenbordhouder
	2 - klittenbandstrip
	1 - Kolom
	1 - wandplaat
	4 - Betonvijzen
	4 - bevestigingsschroeven
	2 - M3x8 mm schroeven
	4 - M4x10 mm schroeven
	1 - M6x8 mm schroef
	3 - M6x10 mm schroeven
	4 - M6x12 mm schroeven
	1 - M8x30 mm schroef
	1 - 2,5 mm inbussleutel
	1 - 5 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	1 - Kunststof Hexagonale borgmoer
	1 - Muis en Handscannerhouders

1 - metalen onderlegging

1 - dopsleutel

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.