

## Vggmonterad datorarbetsstation - Enkelskrm - Premium

Product ID: WALLSTS11

Öka din produktivitet med en arbetsstation som passar ditt stt att jobba. Denna vggmonterade datorarbetsstation är utformad för en mängd olika rrelser och kan enkelt justeras med hjälp av oberoende armar från skärm och tangentbord.

Flyttat det vggmonterade skrivbordet från sittande eller stående arbetstill position från att arbeta. Skjut det sedan tillbaka in till väggen när det inte ska användas och vika in armarna nära väggen. Perfekt för sjukhus, kliniker, varuhus och andra skrymmande områden.

Förändra den ledade bildskärmsarmen upp till 65 cm från väggen. Luta, sväng eller rotera din skärm 360 grader från perfekt positionering. Arbetsstationen från stående eller sittande arbetstillstånd VESA-monterade (75x75, 100x100) skärmar upp till 30 tum, med en maximal vikt på 9 kg per skärm.

Denna vggmonterade, justerbara skrivbordsmjällor gör att många olika personer kan arbeta bekvämt. Justera höjden från bågarmarna längs med pelaren, upp till 44,5 cm. Dessutom har fjäderskrämsarmen ett justeringsintervall på 27 cm.

Placera ditt tangentbord där du behöver det med en oberoende tangentbordsbricka som kan fällas upp till 78,4 cm från väggen. Luta tangentbordet bakåt från att se till att dina handleder är i en neutral position när du skriver. Placera din mus i höjden när du inte använder den.

Den modulära designen med snabba glid-och-klicka-anslutningar gör installationen enkel och sparar tid när man ställer in flera enheter samtidigt.

TAA-kompatibla WALLSTS11-täck av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Perfekt för medicinska miljöer, butiker, varuhus och andra skrymmande omgivningar.
- Fungerar bra i områden som kräver enkel tillgång till en dator från många användare
- En flexibel lösning från ett brett spektrum av användare med olika höjder

## Features

- **VGGMONTERAT HJ- OCH SNKBART SKRIVBORD:** Ergonomisk pelarmonterad arbetsstation med sittstativ och en VESA-kompatibel monitorarm som klarar en skärm upp till 34 tum (9 kg); vggmonterad arbetsstation med tangentbordsbricka
- **FÖRÄNDRBAR ARBETSSTATION:** Ställ undan när den inte används (12cm-profil); Skrä datorns tangentbord med självhäftande remsor och mushällare. Ledad monitorarm som sträcker sig 63 cm och tangentbordet 79 cm från väggen
- **ÖPPNINGSOMFÄNG:** Skärmmontering med en lutning på +90/-15°; svängning på +/-120°, 360° rotation; Tangentbordsbricka med en lutning på +90/-15°; Monitorarm som är justerbar i höjd, tangentbordsbricka och kabelhanteringsklämmor som kan placeras längs pelaren på 44 cm
- **LEDARMSAR:** När monitorarmen är fixerad vid pelaren på 44 cm kan den justeras ytterligare i höjden via en knapptryckning; Armarna är utformade från att maximera stabiliteten och minimera tangentbordets studs; Justeringsverktyg medföljer

- PREMIUM-DESIGN: Vggmonterad arbetsstation i silveraluminium med enkel verktygsfria glid- och klickmontering för armar och VESA-platta (75x75/100x100 mm); Plitliga mekaniska fjädrar och ergonomiskt vadderat handfäst

<b>Hrdvara</b>	Warranty	10 Years
	Vggmonterbar	Yes
	Kabelhantering	Yes
	# skärmar som stöds	1
	Monteringsalternativ	Wall-Mount
	VESA-hållmönster	100x100 mm
	VESA-hållmönster	75x75 mm
<b>Prestanda</b>	Viktkapacitet	19.9 lb [9 kg]
	Weight Capacity of Keyboard Tray	5.5 lb [2.5 kg]
	Minsta displaystorlek	13"
	Maximal skärmstorlek	30in
	Höjjustering	Yes
	Maximal armlängd	25.6 in [6.5 cm]
	Maximum Keyboard Tray Extension	30.9 in [7.8 cm]
	Lutning	+90 / - 15
	Keyboard Tray Tilt	+/- 120
	Panorering	180 vid vggpelaren
	Vridning/pivotering	180 vid axeln
	Skärmrotation	360 vid armbågen
		360
<b>Utseende</b>	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminum, Steel and Plastic
	Keyboard Tray Width	26.9 in [6.8 cm]
	Keyboard Tray Depth	10.2 in [2.6 cm]
	Produktlängd	29.2 in [7.4 cm]
	Produktbredd	26.9 in [6.8 cm]
	Produkt höjd	4.0 ft [1.2 m]

	Produktvikt	16.0 lb [7.2 kg]
<hr/>		
<b>Frpäckning</b>	Package Length	37.4 in [9.5 cm]
	Package Width	23.4 in [6.0 cm]
	Package Height	6.0 in [1.5 cm]
	Fraktvikt (frpackning)	25.5 lb [11.6 kg]
<hr/>		
<b>Vad det r i Idan</b>	Ingr i paketet	Aluminiumpelare
	Ingr i paketet	vggmonteringsfste
	Ingr i paketet	fjderarm
	Ingr i paketet	Vridarm med logotyp
	Ingr i paketet	Skrmontering
	Ingr i paketet	Skrugar fr vggmontering
	Ingr i paketet	vggskruvar
	Ingr i paketet	Handskruvar
	Ingr i paketet	tangentbordsbricka
	Ingr i paketet	klmmor fr kabelhantering
	Ingr i paketet	Handledsst
	Ingr i paketet	Mushllare
	Ingr i paketet	Musfack
	Ingr i paketet	Fast platta fr musfack
	Ingr i paketet	Rem med krok-och-gla
	Ingr i paketet	Halkskyddade gummiremsor
	Ingr i paketet	M3 insexnyckel
	Ingr i paketet	M6 insexnyckel
	Ingr i paketet	M4 x 8mm skruvar
	Ingr i paketet	EVA musmatta
Ingr i paketet	Anvndarhandbok	
Ingr i paketet	Vggmonteringsfste med lsplatta	
Ingr i paketet	vridarmar	

**\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.**