

USB-C™ väggladdare med 1 port och 60 W strömförsörjning

Produkt ID: WCH1CEU



Denna USB C strömförsörjningsladdare tillhandahåller nästa generations teknologi som kan snabbbladda din USB Type-C telefon, surfplatta eller bärbara dator som kräver upp till 60 W.

Denna USB-C-väggladdare är kompatibel med en lång rad USB Type-C enheter som MacBook Pro 13-inch, XPS 13, Surface Book 2 och Lenovo ThinkPad X1 Carbon. En 2m lång USB-C till USB-C-kabel medföljer men USB-C-AC-adaptern är även kompatibel med andra kabellängder.

Medan USB Type-C strömadaptern är kompatibel med alla typer av USB-C-strömförsörjningsenheter, rekommenderas den för användning med enheter som kräver 60 W eller mindre för optimal laddningsprestanda.

Den bärbara USB-C-laddaren tillhandahåller många former av skydd för dina enheter som övertemperatursskydd, överströmskydd, överspänningsskydd och kortslutningsskydd.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda USB-C-enheter, inklusive telefoner, surfplattor och bärbara datorer

Funktioner

- RESEKLAR: 60 watt universell USB-C laddare för bärbar dator/väggadapter med strömförsörjning och avtagbar 2 m USB C-kabel - Kompakt reseadapter (150 g), hälften av de flesta OEM-laddare - Perfekt för resor
- Universellt kompatibel med USB-C-enheter som stöder strömförsörjning
- Den medföljande 2m USB-C-kabeln kan anslutas direkt till telefoner, surfplattor eller laddare
- Kompakt storlek som lätt får plats i din väska
- WHAT'S INCLUDED: 2m USB C cable to enable out of the box charging and avoid the hassle of finding a compatible cable. The charger is backed by a 2-year warranty & free lifetime technical support

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Medeltid mellan fel (MTBF)	30 000 timmar

Kontakt(er)

Connector A	1 - CEE 7/16 ström (Europlug)
	1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

Ström

Power Delivery	60W
Inspänning	100 - 240 AC
Utspanning	5V DC
	9V DC
	12V DC
	15V DC
	20V DC

	Utström	3A
	Strömförbrukning	60W
Miljö		
	Drifttemperatur	0 to 40°C (32 to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
	Luftfuktighet	5 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 30 °C
Utseende		
	Färg	Vit
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	2.6 in [6.5 cm]
	Produktbredd	1.1 in [2.8 cm]
	Produkthöjd	2.6 in [6.5 cm]
	Produktvikt	5.2 oz [146.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.1 in [13.0 cm]
	Package Width	3.5 in [9.0 cm]
	Paketets höjd	2.2 in [5.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.9 oz [225.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-C-laddare
		1 - 2 m usb-c-kablar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.