

Draadloze WiFi-naar-HDMI-video-extender met audio - high-definition

Productcode: WIFI2HD2



Met de WIFI2HD2 HDMI® over Wi-Fi-adapter kunt u een HDMI audio-/videosignaal vanaf een laptop- of desktopcomputer verzenden naar een externe projector of externe scherm via een draadloos IP-netwerk.

In tegenstelling tot andere draadloze video-oplossingen waarvoor apparaten aan beide uiteinden van de verbinding nodig zijn, is de WIFI2HD2 één compact apparaat dat bij uw externe project/scherm kan worden geplaatst, waardoor het bij uitstek geschikt is voor zakelijke toepassingen zoals presentaties in vergaderruimtes. De enige eis is dat de meegeleverde software moet worden geïnstalleerd op een computer om verbinding te maken met de WIFI2HD2.

Deze HDMI-over-WiFi-extender, die compatibel is met draadloze N (IEEE 802.11n)- en neerwaarts compatibel met draadloze G (802.11 g)-netwerken, ondersteunt datasnelheden tot 1080p voor optimale video- en audiokwaliteit. De extender heeft ook een geïntegreerde USB-poort voor de aansluiting van een toetsenbord/muis.

De WIFI2HD2 HDMI Wi-Fi-adapter wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Spreadsheets, grafieken en zakelijke voorstellen draadloos weergeven op een scherm of projector
- Multimedia presentaties tonen op HDMI-schermen tijdens beursshows en handelsbeurzen en dat zonder kabels

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1080p
- Optionele RJ-45 Ethernet-poort voor LAN-connectiviteit
- Ingebouwde USB-poort voor het aansluiten van een muis / toetsenbord
- Voldoet aan de IEEE 802.11n/g-standaard voor draadloze adapters
- Draadloze overdracht tot op 55m afstand op open locaties

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	Draadloos
Audio	Ja
Industriestandaarden	IEEE 802.11n concept 3.0, IEEE 802.11g
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Ondersteunde resoluties	Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Frequentiebereik	5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz) 2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Algemene specificaties	NB: 1080p videoresolutie wordt alleen ondersteund op Intel® Family Graphics Adapters (HD 2000 of hoger). Alle andere grafische adapters zijn beperkt tot 720p.

Connector(en)

Connector A	RJ-45
-------------	-------

		Draadloos G (IEEE 802.11g)
		Draadloos N (IEEE 802.11n)
	Connector B	HDMI (19-polig)
		USB Type-A (4-polig) USB 2.0
		3,5 mm mini-jack (3 standen)
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De PC2TV-software is niet compatibel met Windows® 8.1
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Power
<hr/>		
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.2A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	5
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart



Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	5.1 in [13 cm]
Lengte product	2.8 in [72 mm]
Breedte product	2.2 in [55 mm]
Hoogte product	1.1 in [27 mm]
Gewicht product	4.9 oz [140 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.0 in [22.9 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.1 oz [400 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	WiFi-naar-HDMI-converter
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Installatie-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

