

## Adaptador de Vídeo HDMI Inalámbrico - HDMI a través de WiFi

ID del Producto: WIFI2HDMCGE



Envíe transmisiones inalámbricas del contenido de su smartphone, tablet u ordenador portátil a cualquier pantalla HDMI, gracias a este adaptador inalámbrico Miracast y WiDi. El adaptador HDMI a través de señal inalámbrica ofrece soporte nativo a dispositivos móviles equipados con Miracast o WiDi, como smartphones y tablets Android y ordenadores portátiles Windows® 8.1, Ultrabooks y tablets Surface. El receptor WiDi también incluye software adicional para compatibilidad garantizada con ordenadores basados en Windows, a través de conexiones estándar LAN con cable o WiFi inalámbrica.

Mantenga su sala de juntas sin marañas de cables, gracias a la conexión inalámbrica de su proyector HDMI con casi cualquier dispositivo móvil. Con soporte nativo para una amplia gama de smartphones y tablets Miracast y WiDi, incluyendo los dispositivos Samsung con software All-share y Screen Mirror, este receptor Miracast es ideal al trabajar en salas de juntas y entornos de oficinas BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Sinergia laboral, gracias al uso compartido y la conmutación inalámbrica de contenido entre dispositivos con fuentes de vídeo diferentes. El adaptador Miracast / WiDi tiene una interfaz intuitiva que garantiza un funcionamiento sin problemas.

Los dispositivos móviles están diseñados para ser portátiles. Esto significa que la pantalla es demasiado pequeña para su uso compartido con más de dos personas. Ahora es posible presentar grandes ideas en una pantalla grande, gracias a la comodidad que ofrece el práctico tamaño y la portabilidad de un smartphone, una tableta o un ordenador portátil.

El modelo WIFI2HDMCGE está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Muestre presentaciones multimedia en pantallas HDMI, desde un smartphone o un tablet portátil, en ferias de comercio o proveedores
- Reproduzca contenido de audio/vídeo, como presentaciones, desde un smartphone o una tableta en un proyector de una sala de juntas
- Comparta fotos o vídeo con audio desde un smartphone o un tablet en un sistema de cine en casa

## Características

- Compatibilidad nativa con cientos de dispositivos (Miracast / WiDi)
- Se incluye software para más compatibilidad con otros dispositivos (Windows)
- Servidor integrado para dispositivos inalámbricos o de almacenamiento USB
- Salida HDMI que admite imágenes de 1080p
- Puerto LAN opcional para dispositivos con conexión por cable
- Salida opcional análoga de audio/vídeo con el cable incluido

---

### Hardware

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Política de Garantía | 2 Years     |
| Entrada A/V          | HDMI        |
| Cantidad de Puertos  | 1           |
| Salida A/V           | HDMI        |
| Cableado             | Inalámbrico |
| Soporte de Audio     | Sí          |

---

Rendimiento

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Resolución Digital<br>Máxima  | 1920x1080/1080p   |
| Pantalla Plana<br>Soportada   | Sí  |
| Especificaciones<br>Generales | Formatos de ficheros compatibles con el modo MSM<br>("Media Server Mode", modo de servidor de medios):<br>AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2,<br>MOV, WMV y DVR-MS |

Conector(es)

|            |   |
|------------|---|
| Conector A | 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)              |
| Conector B | 1 - HDMI (19 pines)                           |
|            | 1 - RJ-45                                     |
|            | 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) |
|            | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)         |

Software

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Compatibilidad OS | Windows® 11, 10 (32/64)    |
|                   | Windows® 8 / 8.1 (32/64)   |
|                   | Windows 7(32/64)           |
|                   | Windows Vista (32/64)      |
|                   | Android (v.4.3 y superior) |

Indicadores

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Indicadores LED | 1 - LED de Encendido/Actividad |
|-----------------|--------------------------------|

Requisitos de  
Energía

|                        |  |
|------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada     | 100 - 240 AC                             |
| Tensión de Salida      | 5 DC                                     |
| Alimentación de Salida | 1A                                       |
| Consumo de Energía     | 5  |

---

Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 45°C (32°F to 131°F)   |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humedad                       | 20%~80%                       |

---

Características Físicas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Color                 | Negro           |
| Tipo de Gabinete      | Plástico        |
| Longitud del Producto | 3.3 in [84 mm]  |
| Ancho del Producto    | 2.5 in [6.4 cm] |
| Altura del Producto   | 0.9 in [2.4 cm] |
| Peso del Producto     | 2.8 oz [80 g]   |

---

Información de la Caja

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1               |
| Longitud de la Caja         | 9.8 in [25 cm]  |
| Ancho de la Caja            | 7.5 in [19 cm]  |
| Altura de la Caja           | 2.1 in [53 mm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.2 lb [0.5 kg] |

---

Contenido de la Caja

|                     |   |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 1 - Adaptador inalámbrico de pantalla                                       |
|                     | 1 - Cable USB a puerto adaptador (opcional para fuente de alimentación USB) |
|                     | 1 - Cable de audio/vídeo para 4 posiciones                                  |
|                     | 1 - Disco de instalación de software  |

1 - Adaptador de Alimentación

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.