

Trådlös skärmadapter med HDMI - 1080p

Produkt ID: WIFI2HDMCGE



Sänd trådlöst från smarttelefonen, surfplattan eller den bärbara datorn till en HDMI-skärm med denna trådlösa Miracast- och WiDi-adapter. HDMI-över-trådlös-adaptern har inbyggt stöd för Miracast- eller WiDi-kapabla mobila enheter som till exempel Android-smarttelefoner & -surfplattor och bärbara datorer med Windows® 8.1, Ultrabook-datorer & Surface-surfplattor. Extra mjukvara medföljer även med WiDi-mottagaren för garanterad kompatibilitet med Windows-baserade datorer genom en standard WiFi- eller trådad LAN-anslutning.

Slipp sladdhärvar i styrelserummet genom att ansluta HDMI-projektorn trådlöst till i stort sett vilken mobil enhet som helst. Denna Miracast-mottagare har inbyggt stöd för många olika Miracast- och WiDi-smarttelefoner och -surfplattor inklusive Samsung-enheter med All-share- och Screen Mirror-program och är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret och i styrelserummet.

Samverka med dina medarbetare genom att enkelt och trådlöst dela och växla skärmen mellan olika videokällor. Miracast/WiDi-adaptern har ett intuitivt gränssnitt som garanterar problemfri användning.

Din mobila enhet är designad att vara bärbar. Det betyder att skärmen är för liten för att delas med fler än två personer. Presentera stora idéer på en stor skärm bekvämt och bärbart från din egna smarttelefon, surfplatta eller bärbara dator.

WIFI2HDMCGE täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Visa multimedia-presentationer på HDMI-skärmar på mässor från en bärbar smarttelefon eller surfplatta
- Visa audio/videoinnehåll som t.ex. en presentation från din smarttelefon eller surfplatta med en projektor i styrelserummet
- Dela foton eller video med audio från smarttelefonen eller surfplattan till hemmabiosystemet

Funktioner

- Inbyggd kompatibilitet med hundratals enheter (Miracast/WiDi)
- Mjukvara medföljer för kompatibilitet med extra enhet (Windows)
- Inbyggd mediaserver för trådlösa enheter eller USB-lagringsenheter
- HDMI-utgång med stöd för 1080p
- Valfri LAN-port för trådade enheter
- Valfri analog audio/video ut med medföljande kabel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	1
AV-utgång	HDMI
Kablage	Trådlöst Ethernet
Audio	Ja

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1080/1080p
----------------------------	-----------------

	Stöd för widescreen	Ja
	Allmänna specifikationer	Filformat som stöds i läget mediaserver: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV och DVR-MS
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
		1 - RJ-45
		1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 11, 10 (32/64)
		Windows® 8 / 8.1 (32/64)
		Windows 7(32/64)
		Windows Vista (32/64)
		Android (v.4.3 and above)
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström/aktivitet LED
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Utpänning	5 DC
	Utström	1A
	Strömförbrukning	5
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Luftfuktighet	20%~80%
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	3.3 in [84 mm]
	Produktbredd	2.5 in [6.4 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
	Produktvikt	2.8 oz [80 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	9.8 in [25 cm]
	Package Width	7.5 in [19 cm]
	Paketets höjd	2.1 in [53 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Trådlös skärmadapter
		1 - USB-kabel till strömadapter-port (valfritt för enhet med USB-ström)
		1 - 1x 4-polig A/V-kabel
		1 - Installationsskiva med mjukvara
		1 - Strömadapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.