

## Trådlöst presentationssystem - 1080p

Produkt ID: WIFI2HDVGAGE



Detta trådlösa presentationssystem är en videohub som låter dig dela skärmen från din WiFi®-kapabla bärbara dator, MacBook eller Ultrabook™ på en HDMI®- eller VGA-skärm. Det gör det enklare än någonsin för användare att samarbeta och ge presentationer i styrelserum och kontorsmöten, med intuitiva kontroller och enkel skärmdelning.

Presentationssystemet har både HDMI- och VGA-utgångar och stöder upplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p. Om du vill separera audio från din HDMI-videokälla har det trådlösa presentationssystemet diskreta RCA- och TOSLINK-audioutgångar. Som en extra bonus har den trådlösa videohubben en trådad LAN-anslutning så att datorer på nätverket som inte stöder WiFi kan samarbeta, som till exempel ditt mediacentrum eller din stationära dator i styrelserummet.

Presentations-hubben kan hjälpa dig boosta kontorets produktivitet genom att göra det enklare att samarbeta och kommunicera. Du kan dela och växla mellan upp till åtta olika datorer för att visa dokument och multimedia, vilket eliminerar störningar när varje användare måste ansluta och koppla ifrån när de vill visa information från sin bärbara dator.

Systemet tar samarbete ett steg längre med innovativa funktioner som hjälper till att spara mötesdiskussioner och idéer. Du kan skriva och rita direkt på presentationsinnehållet eller markera viktiga fokusområden med möjlighet till dokumentmarkering.

Presentationssystem låter dig dessutom föra över dokument till andra mötesdeltagare eller ladda ned dokument från molnprogram som till exempel Dropbox, så att du kan kommentera ditt presentationsmaterial och sedan enkelt distribuera resultatet av diskussionen till dina kollegor.

Med videohubben kan du göra om din VGA- eller HDMI-TV, -skärm eller -projektor till en trådlös skärm.

I samarbetsläget kan du använda det medföljande nScreenShare-programmet för att snabbt och intuitivt dela din skärm mellan olika datorer. Programmet fungerar både med Windows®- och Mac-datorer vilket är perfekt för konferensrum och klassrum där olika plattformar används.

I trådlös skärm-läget kan du spegla en enhet med inbyggt stöd för trådlös skärm, som till exempel din Android™-smarttelefon eller -surfplatta med hjälp av AllShare Cast- eller Cast Screen-program, eller din bärbara Windows 8.1-dator, Ultrabook eller Surface-surfplatta. I trådlös skärm-läget behöver du inte installera extra mjukvara för att det ska fungera för Bring Your Own Device-situationer (BYOD) på kontoret.

Till skillnad från vissa trådlösa videosystem som är svåra att konfigurera ser den trådlösa presentations-hubben till att dina möten är smidiga med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Programmet har ett moderatorsläge som låter dig ange en ledare - som till exempel en lärare, instruktör eller mötesledare - för att bättre organisera mötet och kontrollera vem som tillåts presentera och dela sin skärm.

WIFI2HDTV GAGE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Ge din HDMI- eller VGA-skärm stöd för trådlös video
- Installera i styrelserummet på ditt kontor för att låta medarbetare dela varandras skärmar på en större skärm
- Använd kommenteringsfunktionen för att skriva eller rita kommentarer över skärminnehållet som en digital whiteboardtavla
- Dela och visa dokument med andra mötesdeltagare eller ladda ned dokument från datorn eller molnprogrammet som till exempel Dropbox

## Funktioner

- Dela video trådlöst utan problem med kablar och trassel

- Samarbeta med medarbetare genom att enkelt växla mellan enheter
- Intuitiv användning med Windows- och Mac-datorer
- Stöder HDMI- eller VGA-skärmar, -TV-apparater och -projektorer
- Diskreta RCA- och TOSLINK-audioutgångar
- Trådad LAN-anslutning för stöd med datorer som inte har WiFi

## Hårdvara

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantipolicy      | 2 Years                              |
| Portar             | 2                                    |
| AV-utgång          | HDMI<br>VGA                          |
| Kablage            | Trådlöst Ethernet                    |
| Audio              | Ja                                   |
| Industristandarder | IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g |
| Kedjekoppling      | Nej                                  |

## Prestanda

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stödda upplösningar      | Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600<br><br>Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720  |
| Frekvensområde           | 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)<br>2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)                                                                       |
| Allmänna specifikationer | Obs.: 1080p-videoupplösning stöds endast på Intel® HD-grafikadapterar (HD 2000 eller högre). Alla andra grafikadapterar begränsas till 720p. |

## Kontakt(er)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Kontakttyp(er) | 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) |
| Connector A    | 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)           |

|             |                      |                                                                                                                        |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connector B |                      | 1 - HDMI (19-stifts)                                                                                                   |
|             |                      | 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)                                                                                |
| <hr/>       |                      |                                                                                                                        |
| Mjukvara    | OS-kompatibilitet    | Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11Android® (v.4.3 och högre)<br><br>macOS 10.6 till 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 |
| <hr/>       |                      |                                                                                                                        |
| Ström       | Strömkälla           | AC-adapter medföljer                                                                                                   |
|             | Inspänning           | 100 - 240 AC                                                                                                           |
|             | Inström              | 0.3 A                                                                                                                  |
|             | Utpänning            | 5 DC                                                                                                                   |
|             | Utström              | 1 A                                                                                                                    |
|             | Strömförbrukning     | 5                                                                                                                      |
| <hr/>       |                      |                                                                                                                        |
| Miljö       | Drifttemperatur      | 0°C to 45°C (32°F to 131°F)                                                                                            |
|             | Förvaringstemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                                                                                          |
|             | Luftfuktighet        | 20%~60%                                                                                                                |
| <hr/>       |                      |                                                                                                                        |
| Utseende    | Produktlängd         | 5.8 in [14.8 cm]                                                                                                       |
|             | Produktbredd         | 3.4 in [8.7 cm]                                                                                                        |
|             | Produkt höjd         | 1.3 in [3.3 cm]                                                                                                        |
|             | Produktvikt          | 6.3 oz [178 g]                                                                                                         |
| <hr/>       |                      |                                                                                                                        |
| Förpackning | Förpackningsantal    | 1                                                                                                                      |
|             | Paketets längd       | 11.6 in [29.5 cm]                                                                                                      |
|             | Package Width        | 7.6 in [19.3 cm]                                                                                                       |

Paketets höjd 2.8 in [70 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 lb [0.5 kg]

---

Vad det är i lådan

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Presentations-hubb              |
|                 | 1 - universell strömadapter (EU/UK) |
|                 | 1 - Snabbinstallationsguide         |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.