

Wi-Fi naar VGA Draadloze Video Verlenger met Audio – 1280x1024 / 720p

Productcode: WIFI2VGA



Met de WIFI2VGA VGA over Wi-Fi adapter kunt u een VGA-signaal (met een resolutie van max. 1280x1024/720p), en de ondersteunende audio, van een laptop- of desktopcomputer naar een externe projector of extern scherm zenden via een draadloos IP-netwerk.

In tegenstelling tot andere draadloze VGA-oplossingen waarvoor apparaten aan beide uiteinden van de verbinding nodig zijn, is de WIFI2VGA één compact apparaat dat bij uw externe scherm kan worden geplaatst, waardoor u geen tweede apparaat meer nodig hebt. Daardoor is het bij uitstek geschikt is voor zakelijke toepassingen zoals presentaties in vergaderruimtes en data sharing. U hoeft alleen de meegeleverde software te installeren op elke computer die u wilt aansluiten op de WIFI2VGA.

Deze draadloze VGA-extender, die compatibel is met Wireless N (IEEE 802.11n)- en neerwaarts compatibel met Wireless-G (802.11 g)-netwerken, ondersteunt datasnelheden tot 150 Mbps, voor optimale video- en audiokwaliteit. De extender heeft ook een geïntegreerde USB-poort voor de aansluiting van een toetsenbord/muis.

De WIFI2VGA VGA Wi-Fi Adapter wordt gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Stuur een VGA-signaal vanaf uw laptop naar een aan het plafond gemonteerd projector in vergaderruimtes en kantoorgebouwen
- Toon multimediapresentaties op VGA-beeldschermen tijdens beurzen en handlexposities zonder

kabels te hoeven leggen

- Spreadsheets, grafieken en zakelijke voorstellen draadloos weergeven op een scherm of projector

Eigenschappen

- Draadloze VGA-verbinding van een computer naar een projector of beeldscherm
- Draadloze overdracht tot op 55m afstand op open locaties
- Ondersteuning van resoluties tot 1280x1024 / 720p
- Ondersteuning voor 192 kHz, 24-bit stereo-audio
- Voldoet aan de IEEE 802.11n/g-standaard voor draadloze adapters
- Ingebouwde USB-poort voor het aansluiten van een muis / toetsenbord
- Tevens voorzien van RJ-45 Ethernet-poort voor LAN-connectiviteit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Draadloos
Audio	Ja
Industriestandaarden	IEEE 802.11n versie 3.0 64/128-bits WEP, WPA en WPA2
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	150 Mbit/s
Maximale analoge resoluties	Wide Screen: 720p Standard: 1280x1024
Ondersteunde resoluties	Standard: 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600



Widescreen:

1280x720

Audiospecificaties Ondersteuning voor 192 kHz, 24-bit stereo-audio

Frequentiebereik 2.4 GHz ISM Bands (2.412-2.484 GHz)

Algemene specificaties DDC-doorvoer wordt niet ondersteund

Connector(en)

Aansluitingen externe eenheid 3,5 mm mini-jack (3 standen)

RJ-45

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen Windows® 8(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Vista(32/64)/ XP(32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Intel P4 3 GHz of beter

1 GB RAM

802.11 b/g/n WiFi of 10/100 Mbit/s Ethernet-poort

Notitie De PC2TV-software is niet compatibel met Windows® 8.1

Voeding

Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Ingangsstroom 0.2A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 1A



Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 5.2 in [13.3 cm]

Breedte product 2.8 in [71 mm]

Hoogte product 1.1 in [27 mm]

Gewicht product 4.9 oz [140 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 9.0 in [22.9 cm]

Package Width 9.0 in [22.9 cm]

Package Height 2.5 in [63 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 14.1 oz [400 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd WiFi-naar-VGA-adapter

 Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS/JP)

 CD met drivers en software

 Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

