

## Wi-Fi till VGA trådlös videoförlängare med audio – 1280x1024/720p

Produkt ID: WIFI2VGA



Med WIFI2VGA VGA via Wi-Fi-adapter kan du skicka en VGA-signal (upplösningar upp till 1280x1024/720p), liksom skicka ljud från en bärbar eller stationär dator till en fjärrprojektor eller -skärm via ett trådlöst IP-nätverk.

Till skillnad från andra trådlösa VGA-lösningar som kräver enheter vid båda ändarna av anslutningen är WIFI2VGA en enda kompakt enhet som kan placeras vid fjärrskärmen och tar bort besväret med att ha med sig en andra enhet vilket gör den perfekt för affärsapplikationer som föredrag i styrelserum eller datadelning. Det enda som krävs är att du installerar den medföljande programvaran på alla de datorer som du planerar att ansluta WIFI2VGA till.

Denna trådlösa VGA-förlängare är kompatibel med trådlös-N (IEEE 802.11n) och bakåtkompatibel med trådlösa G-nätverk (802.11 g) samt har stöd för datahastigheter på upp till 150 Mbps för optimal video- och ljudkvalitet. Förlängaren har även en integrerad USB-port för tangentbord och mus.

WIFI2VGA VGA Wi-Fi-adaptern täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Skicka en VGA-signal från din bärbara dator till en takmonterad projektor i ett styrelserum eller kontorsbyggnad
- Framför multimediapresentationer på VGA-skärmar på mässor utan kabeldragningar
- Visa kalkylprogram, grafer och affärsförslag trådlöst på en skärm eller en projektor

## Funktioner

- Trådlösa VGA-anslutningsmöjligheter från dator till projektorer eller skärmar
- Trådlös överföring upp till 55 m på öppna platser
- Stöder upplösningar på upp till 1280x1024/720p
- Stöd för 192kHz, 24-bit stereoljud
- Uppfyller IEEE 802.11n/g för trådlösa adapterar
- Integrerad USB-port för mus/tangentbord
- Har även en RJ-45-Ethernet-port för LAN-anslutningar

---

### Hårdvara

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Garantipolicy      | 2 Years                                                  |
| Portar             | 1                                                        |
| Kablage            | Trådlöst Ethernet                                        |
| Audio              | Ja                                                       |
| Industristandarder | IEEE 802.11n utkast 3.0<br>64/128-bit WEP, WPA, och WPA2 |
| Kedjekoppling      | Nej                                                      |

---

### Prestanda

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 150 Mbps |
|----------------------------------|----------|

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximal analog upplösning | Wide Screen: 720p<br>Standard: 1280x1024                                           |
| Stödda upplösningar       | Standard:<br>1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600<br><br>Widescreen:<br>1280x720 |
| Audio-specifikationer     | Stöd för 192kHz, 24-bit stereoljud                                                 |
| Frekvensområde            | 2.4 GHz ISM Bands (2.412-2.484 GHz)                                                |
| Allmänna specifikationer  | DDC-genomströmning stöds inte                                                      |

#### Kontakt(er)

|                      |                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fjärrenhetskontakter | 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)<br><br>1 - RJ-45<br><br>1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)<br><br>1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mjukvara

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS-kompatibilitet | Windows® 8(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Vista(32/64)/ XP(32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Särskilda anmärkningar/krav

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System- och kabelkrav | Intel P4 3,0 GHz eller bättre<br><br>1 GB RAM<br><br>802.11 b/g/n Wi-fi eller 10/100 Mbps Ethernet-port |
| Obs.                  | PC2TV-mjukvaran är inte kompatibel med Windows® 8.1                                                     |

#### Ström

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Strömkälla | AC-adapter medföljer |
|------------|----------------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Inspänning           | 110V-240V AC |
| Inström              | 0.2A         |
| Utspänning           | 5 DC         |
| Utström              | 1A           |
| Polaritet på mittpol | Positiv      |
| Kontakttyp           | M            |

#### Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Svart            |
| Kabinettyp   | Av plast         |
| Produktlängd | 5.2 in [13.3 cm] |
| Produktbredd | 2.8 in [7.1 cm]  |
| Produkthöjd  | 1.1 in [2.7 cm]  |
| Produktvikt  | 4.9 oz [140 g]   |

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 9.0 in [22.9 cm] |
| Paketets bredd          | 9.0 in [22.9 cm] |
| Paketets höjd           | 2.5 in [63 mm]   |
| Fraktvikt (förpackning) | 0.9 lb [0.4 kg]  |

#### Vad det är i lådan

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Wi-Fi till VGA-adapter                    |
|                 | 1 - Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS/JP) |
|                 | 1 - CD med programvara/gränssnitt             |
|                 | 1 - Instruktionsbok                           |

#### Warranty Information

Warranty

2 År

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.