

Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - zwart

Productcode: WIR5ECMRBK



De WIR5ECMRBK 304,8 m lange Cat5e bulkstijgkabel voldoet aan of overtreft alle Cat 5e specificaties voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen en heeft een duurzame zwarte PVC-mantel waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien voor een meer gestructureerde installatie. Bulkverpakkingen zijn perfect voor aangepaste lengtes en zorgen ervoor dat u een kabel van precies de juiste lengte heeft voor uw installatie.

De WIR5ECMRBK is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Deze categorie 5e kabel is getest voor de installatie van CMR-stijgkabels en is ideaal voor de installatie van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is.

Cat5e-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

Deze Cat5e-kabel is gemaakt van een 0,25 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Kan worden gebruikt bij de installatie van stijpkabels (in de wand, tussen vloeren, liftschachten etc.)
- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken

Eigenschappen

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte
- Met feet gemarkeerde kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMR goedgekeurd (stijgbuis)

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
-------------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Massief koper
Kabellengte	1000.0 ft [304.9 m]
Lengte product	1000.0 ft [304.9 m]
Gewicht product	19.8 lb [9.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	14.0 in [35.5 cm]
Package Height	9.2 in [23.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	21.9 lb [9.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	304,8 m lange bulkrol zwarte CMR Cat5e massieve UTP-kabel
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

