

Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - wit

Productcode: WIR5ECMRWH



De WIR5ECMRWH 304,8 m lange Cat5e bulkstijgkabel voldoet aan of overtreft alle Cat 5e specificaties voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen en heeft een duurzame witte PVC-mantel waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien voor een meer gestructureerde installatie. Bulkverpakkingen zijn perfect voor aangepaste lengtes en zorgen ervoor dat u een kabel van precies de juiste lengte heeft voor uw installatie.

Deze categorie 5e kabel is getest voor de installatie van CMR-stijgkabels en is ideaal voor de installatie van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is.

Cat5e-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

Deze Cat5e-kabel is gemaakt van een 0,25 mm<sup>2</sup> koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Kan worden gebruikt bij de installatie van stijpkabels (in de wand, tussen vloeren, liftschachten etc.)
- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken

## Eigenschappen

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardige 0,25 mm<sup>2</sup> koperdraad
- Met feet gemarkeerde kabel

### Hardware

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                    |
| Aantal geleiders   | 4 Pair UTP                  |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride    |
| Brandbestendigheid | CMR goedgekeurd (stijgbuis) |

### Prestaties

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Kabelspecificatie | CAT5e - 350 MHz |
|-------------------|-----------------|

### Fysieke eigenschappen

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Kleur           | Wit                 |
| Draaddikte      | 24 AWG              |
| Type geleider   | Massief koper       |
| Kabellengte     | 1000.0 ft [304.9 m] |
| Lengte product  | 1000.0 ft [304.9 m] |
| Breedte product | 0.2 in [0.5 cm]     |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Hoogte product  | 0.2 in [0.5 cm]  |
| Gewicht product | 19.7 lb [9.0 kg] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 14.0 in [35.6 cm] |
| Package Width            | 13.8 in [35.0 cm] |
| Package Height           | 8.7 in [22.0 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 21.3 lb [9.7 kg]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 304,8 m lange bulkrol witte CMR Cat5e massieve UTP-kabel |
|-------------|--------------------------------------------------------------|

---

Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.