

Rollo de Cable de Red Ethernet Cat6 a Granel - 304.8m - Sólido - CMR - Azul - Se Ajusta a TAA

ID del Producto: WIR6CMRBL



El rollo de cable azul Cat6 para instalación vertical, de 304,8 metros, modelo WIR6CMRBL, cumple o sobrepasa las especificaciones para este tipo de cables, lo cual garantiza conexiones confiables en redes Gigabit, además de estar fabricado con un recubrimiento con marcas de longitud en pies que permite determinar cuánto cable queda, así como facilitar las instalaciones que requieren una medida exacta.

Este cable de categoría 6 ha sido sometido a pruebas para instalaciones verticales CMR y es ideal para instalaciones de cables de pared, en huecos de ascensor o entre plantas, que requieran categoría CMR contra incendios.

Los cables Cat6 StarTech.com se fabrican con conductores de cobre de alta calidad. Aunque muchos fabricantes ofrecen cables "más baratos", fabricados con una base de aluminio revestido de cobre, en StarTech.com no se economiza en cuanto a calidad, por lo que nuestros clientes obtienen el mejor valor y rendimiento de su inversión cuando adquieren nuestros cables.

Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre de grosor de 0,26mm², a fin de soportar una amplia gama de aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power over Ethernet", alimentación a través de Ethernet). Dado que el alambre de cobre que utilizamos es de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones PoE, en contraste con la calidad inferior que ofrecen otros fabricantes de cables de aluminio revestido con cobre, lo cual puede no ofrecer una resistencia suficiente de la potencia eléctrica, y puede causar a su vez el recalentamiento del cable, daños en los equipos y, potencialmente, incendios.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Se puede utilizar en instalaciones verticales (cables de pared, entre plantas, en huecos de ascensor, etc.)
- Diseñado para utilizar con redes Gigabit

Características

- **CABLE ETHERNET CAT6:** Optimizado para redes empresariales de 10 Gigabits - El rango de frecuencia de 550 MHz mejora la capacidad de rendimiento - Admite alimentación a través de Ethernet (PoE) y transmisión de video 4K o 1080p
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Los conductores de cobre de alta calidad permiten un ajuste preciso para minimizar el desgaste y la pérdida de señal - Cobre sólido de 23 AWG que admite una amplia gama de aplicaciones Ethernet
- **SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD:** Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener la diafonía cercana (NEXT) dentro de límites aceptables - Conexiones Ethernet confiables - Libre de ruidos e interferencias EMI/RFI
- **APLICACIONES:** Ideal para instalaciones verticales (en la pared, entre pisos, huecos de ascensor, etc.) en las que se requiera una resistencia al fuego CMR - Puede utilizarse para la instalación de redes en el hogar, la oficina o un centro educativo
- **ESPECIFICACIONES:** CAT6 - Negro - 304.8 metros - 1000Mbps/10Gbps - 550 MHz - PoE - UTP - Cobre puro 23AWG - Clasificado CMR (Riser) - ETL - TAA

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMR (instalación vertical)

Rendimiento

Clasificación de Cables	CAT6 - 500 MHz
-------------------------	----------------

Características
Físicas

Color	Azul
Calibre del Conductor	23 AWG
Tipo de conductor	Cobre macizo
Longitud del Cable	1000.0 ft [304.9 m]
Longitud del Producto	1000.0 ft [304.9 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	34.0 lb [15.4 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.1 in [23.2 cm]
Ancho de la Caja	18.3 in [46.5 cm]
Altura de la Caja	18.2 in [46.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	31.2 lb [14.1 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Rollo de cable azul sólido UTP de 304.8 m CMR Cat 6
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.