

Bulkrol Cat 6 Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - blauw

Productcode: WIR6CMRBL



De WIR6CMRBL 304,8 m lange Cat6 bulkstijgkabel (blauwe) voldoet aan of overtreft alle categorie 6 specificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is voorzien van een met voet gemarkeerde mantel waarmee u precies de juiste kabellengtes voor uw installatie-eisen kunt bepalen.

De WIR6CMRBL is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Deze categorie 6 kabel is getest voor de installatie van CMR-stijgkabels en is ideaal voor de installatie van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is.

Cat6-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

Deze Cat6-kabel is gemaakt van een 0,26 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Kan worden gebruikt bij de installatie van stijpkabels (in de wand, tussen vloeren, liftschachten etc.)
- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken

Eigenschappen

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardige 0,26 mm² koperdraad
- Met foot gemarkeerde kabel

Hardware

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Aantal geleiders | 4 Pair UTP |
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Brandbestendigheid | CMR goedgekeurd (stijgbuis) |

Prestaties

| | |
|-------------------|----------------|
| Kabelspecificatie | CAT6 - 500 MHz |
|-------------------|----------------|

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|---------------------|
| Kleur | Blauw |
| Draaddikte | 23 AWG |
| Type geleider | Massief koper |
| Kabellengte | 1000.0 ft [304.9 m] |
| Lengte product | 1000.0 ft [304.9 m] |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 mm] |
| Hoogte product | 0.0 in [0.0 mm] |



Gewicht product 34.1 lb [15.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length 18.0 in [45.6 cm]

Package Width 17.6 in [44.8 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 31.3 lb [14.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 304,8 m bulkrol blauwe CMR Cat 6 massieve UTP-kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

