

Bulkrol Cat 6 Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - grijs

Productcode: WIR6CMRGR



De WIR6CMRGR 304,8 m lange Cat6 grijze stijg netwerkkabel (op rol) voldoet aan of overtreft alle categorie 6 specificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is voorzien van een met foot gemarkeerde mantel waarmee u precies de juiste kabellengtes voor uw installatie-eisen kunt bepalen.

De WIR6CMRGR is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Deze categorie 6 kabel is getest voor de installatie van CMR-stijgkabels en is ideaal voor de installatie van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is.

Cat6-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

Deze Cat6-kabel is gemaakt van een 0,26 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Kan worden gebruikt bij de installatie van stijpkabels (in de wand, tussen vloeren, liftschachten etc.)
- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken

Eigenschappen

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardige 0,26 mm² koperdraad
- Met voet gemarkeerde kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMR goedgekeurd (stijgbuis)

Prestaties

Kabelspecificatie	CAT6 - 500 MHz
-------------------	----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Draaddikte	23 AWG
Type geleider	Massief koper
Kabellengte	1000.0 ft [304.9 m]
Lengte product	1000.0 ft [304.9 m]
Breedte product	0.2 in [4.0 mm]
Hoogte product	0.2 in [4.0 mm]
Gewicht product	34.1 lb [15.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	18.1 in [46.0 cm]
Package Width	17.9 in [45.5 cm]
Package Height	8.7 in [22.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	30.6 lb [13.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	304,8 m bulkrol grijze CMR Cat 6 massieve UTP-kabel
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

