

Rollo Bobina de 304,8m de Cable de Red Bulk a Granel UTP Cat5e Azul Sólido

ID del Producto: WIRC5ECMR



El cable UTP (azul) Cat5e 350 MHz WIRC5ECMR tiene categoría CMR nominal para uso en paredes, conductos, techos, etc., y viene en un rollo de 304,8 m. El cable está recubierto con PVC de color azul, lo cual le da flexibilidad y durabilidad, además de facilitar el uso en conexiones de redes mediante el reconocimiento por código de colores.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para la instalación de redes en casa, empresas o instituciones educativas
- Categoría CMR nominal para uso en paredes, conductos, techos y otras aplicaciones en vertical

Características

- CABLE ETHERNET CAT5e: El cable UTP Cat5e de 4 pares sólidos de 304,8m está optimizado para redes empresariales de 1000 Mbps - El rango de frecuencia de 350 MHz mejora la capacidad de rendimiento - Admite alimentación a través de Ethernet (PoE)

- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Los conductores de cobre de alta calidad permiten un ajuste preciso para minimizar el desgaste y la pérdida de señal - Cobre sólido de 24 AWG que admite una amplia gama de aplicaciones Ethernet
- **SEGURIDAD Y FIABILIDAD:** Construido y probado cuidadosamente, para mantener la diafonía próxima al extremo (NEXT) dentro de límites aceptables - Conexiones Ethernet fiables en aplicaciones que requieren cable Cat5e con clasificación CMR
- **APLICACIONES:** Ideal para instalaciones verticales (en la pared, entre pisos, huecos de ascensor, etc.) en las que se requiera una resistencia al fuego CMR - Puede utilizarse para la instalación de redes en el hogar, la oficina o un centro educativo
- **ESPECIFICACIONES:** CAT5e - Negro - 304,8 metros - 10/100/1000Mbps - 350 MHz - PoE - UTP - Cobre puro de 24AWG - Clasificación CMR (Riser) - TAA

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMR (instalación vertical)
Estándares Industriales	Categoría 5
	CMR

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	1000.0 ft [304.9 m]
---------------------------	---------------------

Características Físicas

Color	Azul
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de conductor	Cobre macizo
Longitud del Cable	1000.0 ft [304.9 m]
Longitud del Producto	1000.0 ft [304.9 m]
Peso del Producto	20.6 lb [9.3 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	14.0 in [35.5 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	13.9 in [35.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	21.2 lb [9.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rollo de cable azul sólido UTP de 304,8 m CMR Cat5e
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.