

Câble Ethernet Cat 5e en Vrac - 304,8 m - Solide - Classé CMR - Bleu - Conforme TAA

N° de produit: WIRC5ECMR



Destiné au câblage dans les murs, les conduits, les plafonds, etc., le câble CMR UTP massif Cat5e WIRC5ECMR de 350 MHz (bleu) est vendu en rouleau de 304,8 mètres. Il est équipé d'une fiche bleue en PVC, qui le rend souple et durable, tout en facilitant le codage couleur des branchements réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour une installation réseau à domicile, au bureau ou dans un établissement scolaire
- Classé CMR pour câblage dans les murs, les conduits, les plafonds et toute autre utilisation verticale

Spécifications techniques

- **CÂBLE ETHERNET CAT5e** : Le câble UTP Cat5e à 4 paires solides de 304,8m est optimisé pour les réseaux d'entreprise de 1000 Mbps; La gamme de fréquences de 350 MHz améliore la capacité de débit; Prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE)
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Les conducteurs en cuivre de haute qualité permettent un ajustement précis pour minimiser l'usure et la perte de signal; Cuivre solide 24 AWG prenant en charge une gamme variée d'applications Ethernet

- **SÉCURITÉ ET FIABILITÉ** : Construit et testé avec soin, pour maintenir la diaphonie proche (NEXT) dans des limites acceptables; Connexions Ethernet fiables dans les applications nécessitant un câble Cat5e classé CMR
- **APPLICATIONS** : Idéal pour les installations de colonnes montantes (dans les murs, entre les étages, dans les cages d'ascenseur, etc.) où le classement au feu CMR est requis; Peut être utilisé pour l'installation de réseaux à la maison ou au bureau
- **CARACTÉRISTIQUES** : CAT5e; Bleu; 304,8 mètres; 10/100/1000Mbps; 350 MHz; PoE; UTP; Tube en Cuivre Pur 24AWG; Classé CMR (Colonne Montante); TAA

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 Pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMR (riser)
Normes de l'industrie	Catégorie 5 CMR

Performance

Longueur max. de câble	1000.0 ft [304.9 m]
------------------------	---------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre massif
Longueur de câble	1000.0 ft [304.9 m]
Longueur du produit	1000.0 ft [304.9 m]
Poids du produit	20.6 lb [9.3 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	13.9 in [35.2 cm]
Poids brut	21.2 lb [9.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rouleau de câble CMR solide Cat5e bleu en vrac
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis