

Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore blu

ID prodotto: WIRC5ECMR



Il cavo UTP solido Cat5e 350 MHz WIRC5ECMR (blu) ha la classificazione CMR per l'utilizzo in pareti, condutture, soffitti e così via ed è inoltre confezionato in rotoli da 304,8 m. Il cavo presenta una guaina in PVC di colore blu che assicura flessibilità e resistenza semplificando inoltre la codifica per colore delle connessioni dei cavi di rete.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Con classificazione CMR per l'utilizzo in pareti, condutture, soffitti e altre applicazioni verticali
- Ideale per l'installazione di reti domestiche, da ufficio o in istituti scolastici

Caratteristiche

- Connettore in rame nudo solido 0,25 mm²
- Cavo (UTP) a doppino intrecciato non schermato in 4 coppie
- Flessibile guaina in PVC
- Progettato per 350 Mhz, assicura prestazioni e larghezza di banda superiori alle specifiche 100 Mhz Categoria 5e standard

- Classe di resistenza al fuoco CMR di classe UL
- Cavo contrassegnato ogni 30 cm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 Pair UTP
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMR (riser)
Standard del settore	Categoria 5 CMR

Prestazioni

Lunghezza max cavo	1000.0 ft [304.9 m]
--------------------	---------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Blu
Diametro filo	24 AWG
Tipo di conduttore	Rame solido
Lunghezza cavo	1000.0 ft [304.9 m]
Lunghezza prodotto	1000.0 ft [304.9 m]
Peso prodotto	20.6 lb [9.3 kg]

Informazioni confezione

Package Length	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	13.9 in [35.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	21.0 lb [9.5 kg]



Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Rotolo cavo Cat5 CMR solid blu

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

