

Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd - 304,8 m - massief - blauw

Productcode: WIRC5ECMR



De WIRC5ECMR Cat5e 350MHz massieve UTP-kabel (blauw) is CMR-geclassificeerd voor gebruik in o.a. muren, leidingen, plafonds en is verpakt als 304,8 m bulkrol. De kabel is voorzien van een blauw PVC-mantel die flexibiliteit en duurzaamheid biedt en de kleurcodering van netwerkkabelverbindingen gemakkelijker maakt.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- CMR-classificering voor gebruik in muren, leidingen, plafonds en andere verticale toepassingen
- Ideaal voor netwerkinstallatie thuis, op kantoor of in het onderwijs

Eigenschappen

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Nominaal maximaal 350Mhz voor superieure performance en bandbreedte over de standaard 100Mhz categorie 5e specificaties
- Flexibele PVC-geclassificeerde mantel
- 0,25 mm² massieve blanke kopergeleider

- 4-paar niet-afgeschermd twisted pair (UTP)-kabel
- Met feet gemarkeerde kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMR goedgekeurd (stijgbuis)
Industriestandaarden	Categorie 5 CMR

Prestaties

Maximale kabellengte	1000.0 ft [304.9 m]
----------------------	---------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Blauw
Draaddikte	24 AWG
Type geleider	Massief koper
Kabellengte	1000.0 ft [304.9 m]
Lengte product	1000.0 ft [304.9 m]
Gewicht product	20.6 lb [9.3 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	13.9 in [35.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	21.0 lb [9.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

304.8m blauwe Cat5e Solide CMR kabel op rol

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

