

Bobina de Cable de Red Ethernet Cat5e a Granel - 304,8m - Sólido - CMR - Gris - Se Ajusta a TAA

ID del Producto: WIRC5ECMRGRY



El cable UTP (gris) Cat5e 350 MHz WIRC5ECMRGRY tiene categoría CMR nominal para uso en paredes, conductos, techos, etc., y viene en un rollo de 304,8 m. El cable está recubierto con PVC de color gris, lo cual le da flexibilidad y durabilidad, además de facilitar el uso en conexiones de redes mediante el reconocimiento por código de colores.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Ideal para la instalación de redes en casa, empresas o instituciones educativas
- Categoría CMR nominal para uso en paredes, conductos, techos y otras aplicaciones en vertical

## Características

- CABLE ETHERNET CAT5e: El cable UTP Cat5e de 4 pares sólidos de 304,8m está optimizado para redes empresariales de 1000 Mbps - El rango de frecuencia de 350 MHz mejora la capacidad de rendimiento - Admite alimentación a través de Ethernet (PoE)
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los conductores de cobre de alta calidad permiten un ajuste preciso

para minimizar el desgaste y la pérdida de señal - Cobre sólido de 24 AWG que admite una amplia gama de aplicaciones Ethernet

- **SEGURIDAD Y FIABILIDAD:** Construido y probado cuidadosamente, para mantener la diafonía próxima al extremo (NEXT) dentro de límites aceptables - Conexiones Ethernet fiables en aplicaciones que requieren cable Cat5e con clasificación CMR
- **APLICACIONES:** Ideal para instalaciones verticales (en la pared, entre pisos, huecos de ascensor, etc.) en las que se requiera una resistencia al fuego CMR - Puede utilizarse para la instalación de redes en el hogar, la oficina o un centro educativo
- **ESPECIFICACIONES:** CAT5e - Negro - 304,8 metros - 10/100/1000Mbps - 350 MHz - PoE - UTP - Cobre puro de 24AWG - Clasificación CMR (Riser) - TAA

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 Pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMR (instalación vertical)
Estándares Industriales	Category 5 CMR

---

#### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	1000.0 ft [304.9 m]
---------------------------	---------------------

---

#### Características Físicas

Color	Gris
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de conductor	Cobre macizo
Longitud del Cable	1000.0 ft [304.9 m]
Longitud del Producto	1000.0 ft [304.9 m]
Ancho del Producto	0.2 in [0.5 cm]

Altura del Producto	0.2 in [0.5 cm]
Peso del Producto	20.3 lb [9.2 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	14.4 in [36.7 cm]
Ancho de la Caja	14.2 in [36.0 cm]
Altura de la Caja	8.9 in [22.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	21.1 lb [9.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rollo de cable gris sólido UTP de 304,8 m CMR Cat5e
---------------------	---

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.