

Matassa di cavi LAN Cat5e solidi UTP da 305 m - Bobina di rete ethernet RJ45 - Cavo Ethernet Sfuso Certificato CMR - Grigio - Conforme TAA

ID prodotto: WIRC5ECMRGRY



Il cavo UTP solido Cat5e 350 MHz WIRC5ECMRGRY (grigio) ha la classificazione CMR per l'utilizzo in pareti, condutture, soffitti e così via ed è inoltre confezionato in rotoli da 304,8 m. Il cavo presenta una guaina in PVC di colore grigio che assicura flessibilità e resistenza semplificando inoltre la codifica per colore delle connessioni dei cavi di rete.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Ideale per l'installazione di reti domestiche, da ufficio o in istituti scolastici
- Con classificazione CMR per l'utilizzo in pareti, condutture, soffitti e altre applicazioni verticali

## Caratteristiche

- CAVO ETHERNET CAT5e: il cavo UTP Cat5e solido a 4 coppie da 305m è ottimizzato per le reti aziendali a 1000 Mbps; la gamma di frequenza di 350 MHz aumenta la capacità di trasmissione; supporta l'alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet)
- COSTRUZIONE DI QUALITÀ: i conduttori in rame di alta qualità consentono un adattamento preciso

per ridurre al minimo l'usura e la perdita di segnale; il rame solido 24 AWG supporta una vasta gamma di applicazioni Ethernet

- **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** costruito e testato con cura, per mantenere la diafonia di prossimità (NEXT) entro limiti accettabili; connessioni Ethernet affidabili in applicazioni che richiedono un cavo Cat5e con classificazione CMR
- **APPLICAZIONI:** Ideale per installazioni di strutture di supporto (all'interno delle pareti, tra i piani, nei vani degli ascensori, ecc.) dove è richiesta la classificazione antincendio CMR; Per installazione di rete a casa, in ufficio o a scuola
- **SPECIFICHE:** CAT5e; grigio; 305 metri; 10/100/1000Mbps; 350 MHz; PoE; UTP; 24AWG rame puro; classificato CMR; Conformità TAA

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 Pair UTP
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMR (riser)
Standard del settore	Categoria 5 CMR

---

#### Prestazioni

Lunghezza max cavo	1000.0 ft [304.9 m]
--------------------	---------------------

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Diametro filo	24 AWG
Tipo di conduttore	Rame solido
Lunghezza del cavo	1000.0 ft [304.9 m]
Lunghezza prodotto	1000.0 ft [304.9 m]
Larghezza prodotto	0.2 in [0.5 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.5 cm]

Peso prodotto 20.3 lb [9.2 kg]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	14.4 in [36.7 cm]
Package Width	14.2 in [36.0 cm]
Package Height	8.9 in [22.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	21.1 lb [9.6 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore grigio
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.