

Cat 5e Ethernet-kabel i bulkförpackning - 304,8 m - CMR-klassad - grå

Produkt ID: WIRC5ECMRGRY



Den WIRC5ECMRGRY Cat5e 350 MHz solida UTP-kabeln (grå) är CMR-klassificerad för väggar, rör, tak m.m. och levereras i en rulle på 304,8 meter. Kabeln har ett grått PVC-hölje som ger både flexibilitet och hållbarhet och förenklar färgkodning av nätverkskablar.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Idealisk för nätverksinstallation i hemmet, på kontoret eller utbildningsinstitut
- CMR-klassificerad för väggar, rör, tak och andra vertikala tillämpningar

Funktioner

- UL-listad CMR Riser Fire Rating
- Klassificerad upp till 350 MHz för att ge överlägsen prestanda och bandbredd över vanlig 100 MHz Cat 5e
- Flexibelt PVC-hölje
- 0,25 mm² solid kopparledning

- Oskärmad partvinnad (UTP) kabel med 4 par
- Fot-markerad kabel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMR-klass (Riser)
Industristandarder	Kategori 5 CMR

Prestanda

Maximal kabellängd	1000.0 ft [304.9 m]
--------------------	---------------------

Utseende

Färg	Grå
Tråddimension	24 AWG
Ledningstyp	Solid koppar
Kabellängd	1000.0 ft [304.9 m]
Produktlängd	1000.0 ft [304.9 m]
Produktbredd	0.2 in [5 mm]
Produkt höjd	0.2 in [5 mm]
Produktvikt	20.3 lb [9.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	14.0 in [35.5 cm]
Package Height	8.5 in [21.5 cm]



Fraktvikt (förpackning) 21.4 lb [9.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

Rulle med 304,8 m grå solid CMR Cat5e UTP-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

